RoHS

深圳市钜硕电子有限公司
SHENZHEN JUSHUO ELECTRONIC CO.,LTD

样品图规

CUSTOMER(客户)：

Customer Part NO.(客户部品号)： JS05B-NP-L-4-8

Part Descripon(部品规格)：0.5*N P* L *B*(4/4*8/8)*(0.035*0.3) (B:opposite direction表示反向)

Item	项目		Specification 规格值(MM)
NO. of conductors	导体芯数	N	(N) P
Pitch	间距	P	0.5±0.05
Total Pitch	全间距	PT	(N-1)*0.5±0.05
Total Length	总长度	L	(L)±2
Insulation Length	绝缘长度	IL	(L-S1-S2)±2
Margin Width	边缘宽度	M	0.5±0.05
Total Width	总宽度	W	(N-1)*0.5±0.05
Strip Length	线口长度	S1	4±0.5 (4/3可定做)
Strip Length	线口长度	S2	4±0.5 (4/3可定做)
Reinforeing tape length	补强板长度	B1	8±1 (8/6/5/4可定做)
Reinforeing tape length	补强板长度	B2	8±1 (8/6/5/4可定做)
Slanting	线口倾斜度	A	≤0.3
Over lap	冲孔		≤0.5
Terminal thickness	插入厚度T1/T2		0.3/0.3±0.03
Thickness insulation	线身厚度	T	0.121±0.02
Conductor thickness	导体厚度	Ct	0.035±0.005
Conductor width	导体宽度	Cw	0.3±0.03
Supporting Tapc Color	补强板颜色		蓝色(Blue)
PET(Supporing Tapc Color)	补强板规格		0.225
PET(Top Insulation)	上绝缘胶规格		0.043 印字
PET(Under Insulation)	下绝缘胶规格		0.043 白色
Rev	版本		A1



1.料号 (Product No):

JS05B-NP-L-4-8

JS:（品牌：钜硕电子）

05:0.5mm Pitch 间距

B:opposite direction表示反向

NP：PIN位数

L：表示总长度

4：表示线口金手指长度

8：表示蓝色加强板长度



辅材Vice Materials					辅材Vice Materials				
序号	品名	规格描述	用量	单位	序号	品名	规格描述	用量	单位
1				PCS	5				PCS
2				PCS	6				PCS
3				PCS	7				PCS
4				PCS	8				PCS

特殊要求
(Special Requirements)：

1.保存环境:温度10°~35°C;湿度:30~65RH%

Drawing Not To Scale
Hidden Lines Not Shown
图规不能以其线材比例来衡量，隐藏线不显示。

Unit(单位):mm

Discharge Date 发行日期	Review Date 修订日期	Drawing NO 图纸编号
2014-06-08		2014060802
Drawing by 制图	Checked by 核对	Approved by 确认
陈红玉	张德成	幸坤新