

■SPECIFICATIONS

- Poles:20
- Voltage rating: 250V AC,DC
- Current rating: 7A,AC,DC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance:1000MΩ min
- Temperature range:-40°C to +105℃
- Contact resistance:20mΩ max

■HOUSING

- Part No.:CS-1149-06KV2R(0082)+02K2V2R(0082)
- Poles:02
- Material:Nylon 66, UL94V-2/0
- Q'TY: 500 , 1000 pcs/bag



注：未标注尺寸，参照图款下方公差对照表

RoHS2.0

本圖紙知識產權及版權由深圳市永丰盈电子有限公司所有,未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改.本公司保留法律追究的权力。

类 别	胶壳	料 号	CS-1149-06KV2R(0082)+02K2V2R(0082)			材 料		单 位	mm	SHEET 1 OF 1		
版 本	A/0	设 计	姚培柱	X.X	±0.40	颜 色		比 例	1：1		修改内容	修改日期
制定部门	工程部	绘 制	李文畅	X.XX	±0.30	画 法		数 量		1		
工程图号	CS-1149	审 核	周中湖	X.XXX	±0.20	CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELEECTRONICS CO.,LTD.				2		
制定日期	2022/07/11	核 准	李增才	X.XXXX	±0.10					3		