







P.C.B LATOUT

SPECIFICATIONS

1、Current Rating: 3A AC, DC
2、Voltage Rating: 250V AC, DC
3、Temperatuer Range: -25℃~ +85℃
4、Contact Resistance: 20mΩ Max
5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
7、Material: Wafer Nylon66 UL94-V0(2)
PIN Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm		
		A	B	C
2	HC-XHL-2A-PK-05	2.50	7.50	5.70
3	HC-XHL-3A-PK-05	5.00	10.00	8.20
4	HC-XHL-4A-PK-05	7.50	12.50	10.70
5	HC-XHL-5A-PK-05	10.00	15.00	13.20
6	HC-XHL-6A-PK-05	12.50	17.50	15.70
7	HC-XHL-7A-PK-05	15.00	20.00	18.20
8	HC-XHL-8A-PK-05	17.50	22.50	20.70
9	HC-XHL-9A-PK-05	20.00	25.00	23.20
10	HC-XHL-10A-PK-05	22.50	27.50	25.70
11	HC-XHL-11A-PK-05	25.00	30.00	28.20
12	HC-XHL-12A-PK-05	27.50	32.50	30.70
13	HC-XHL-13A-PK-05	30.00	35.00	33.20
14	HC-XHL-14A-PK-05	32.50	37.50	35.70
15	HC-XHL-15A-PK-05	35.00	40.00	38.20

Ordering Information

HC-XHL - N*** - * - 05

Pin
Type
Y=扎座
A=直针
Colour
默认=本色
R=红色
L=蓝色
B=黑色
Y=黄色
P=紫色
V=绿色
O=橙色
BR=棕色
PK=粉色
GR=灰色

			GENERL TOLERANCE		制 图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM	TOL	审 核 CHECK					
			X.X	±0.30	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	XHL(2.50)单排 直针 带柱 粉色(座高14.1mm)	版 本 REV.	A
1	初版发行		X.XX	±0.20	比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC-XHL-NA-PK-05	单 位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	X.XXX	±0.10	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
			Angle	±3.0°						