FOR-1754 Rev.1.1

未注公差/General tolerances(mm)														
0 ~ 3	>3 ~ 6	>6 ~ 10	>10 ~ 18	>18 ~ 30	>30 ~ 50	>50 ~ 80	>80 ~ 120	>120 ~ 180	>180 ~ 250	>250 ~ 315	>315 ~ 400	>400 ~ 500	>500	0.1/10
±0.12	±0.18	±0.22	±0.26	±0.31	±0.37	±0.57	±0.80	±0.93	±1.05	±1.15	±1.60	±2.20	±2.50	∠ ±2°











剖面图





ITEM	NAME OF PART	MATERIAL	NOTES
4	导电件	紫铜	镀锡
3	弹片	不锈钢	301
2	扳手	PC	UL94V-2
1	外壳	PC	UL94V-2

UL 标准/UL Standard:	B	C	D
额定电压/电流/Rated Voltage(V)/Current(A)	300/32	/	450/41

EC 标准/IEC Standard:	
过压类别/Overvoltage Category/污染等级/Pollution Degree	Ⅲ/2
额定电压/电流/Rated Voltage(V)/Current(A)	450/41
额定脉冲电压(KV)/Rate Impulse Voltage(KV)	4.0
插拔拉力(N·m/Lb.in)	10
线径范围(硬线和软线)/Wire Range(rigid and flexible)(mm²)	0.5-6/0.5-4
间距/Pitch(mm)/线数范围/Poles	6.5/02-05P
剥线长度/Stripping length(mm)	10-12
使用温度范围/Operating temperature(°C)	-40~+105
符合RoHS环保要求/Conform to RoHS	Yes
标准颜色编号/Standard color number: PANTONE / RAL	透明/灰色

MATERIAL: /	SURFACE:		
MAT NO.: /	KANGWEI 中国·康伟电子有限公司 KANGWEI Electronics Co.,Ltd		
STATUS: /			
APPD: Lan ChH2020.03.24	NAME: KV221-615		
CHKD: Gong YZ2020.03.24			
DRFT: CENGMZ_2022.09.30	DRAWING NO.: KV221-615	REV	T01
SIZE: A4 mm (inch)	TYPE: CUSTOMER_DRAWING	SCALE:	SHEET 1/1

REV	ECN	DESCRIPTION	DRFT	DATE