


公差参数

| Poles \ Dim | Dim P | Dim L |
|---|---|---|
| 2-6P | ±0.10 | ±0.20 |
| 7-12P | ±0.20 | ±0.30 |
| 13-18P | ±0.25 | ±0.40 |
| 19-24P | ±0.30 | ±0.50 |

材料及电镀

①.螺　　丝：M2.5，钢，镀锌，一字槽
②.塑件主体：PA66，UL94V-0
③.焊　　脚：黄铜，镀镍
④.方　　盒：黄铜，镀镍

电气性能

额定电压：300V
额定电流：15A
接触电阻：20mΩ（Max）
绝缘电阻：500MΩ\DC500V
耐 电 压：AC2000V\1Min
使用线径：30-14AWG　2.5mm²

机械性能

温度范围：-40℃ ~ +105℃
瞬时温度：+250℃　5秒
扭　　力：0.4Nm(3.54Lbin)
剥线长度：6-7mm




## Ordering Information

XD128 * - * - NP - * - *

- Type: V=直针 / R=弯针
- PITCH: 5.00=5mm
- No.of Pins: 2-24 Pin / 2P=2Pin / 3P=3Pin / ……
- Colour: V=Green / L=Blue / O=Orange / R=Red / B=Black / GR=Gray
- 默认=Slotted（一字螺丝） / PL=Phillips（十字螺丝）

| | | | GENERL TOLERANCE | 制 图 DRAWING | | 深圳讯答科技有限公司 ShenzhenXundaTechnology Co.,Ltd | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DIM TOL | 审 核 CHECK | | | | | |
| | | | X.X ±0.30 | 批 准 APPROVAL | | 产品名称 TITLE | 5.00 单排 螺丝式 接线端子 直针(一字螺丝) | 版 本 REV. | A |
| | | | X.XX ±0.20 | | | | | | |
| 1 | 初版发行 | | X.XXX ±0.10 | 比 例 SCALE | | 产品料号 PART NO. | XD128V-5.00-NP-V | 单 位 UNITS | mm |
| 序号 No. | 变更内容 MODIFY CONTENT | 日 期 MODIFY DATE | Angle ±3.0° | 投 影 Projection | | 材 料 MATERIAL | | 页 次 SHEET | 1/1 |