





SPECIFICATIONS

1、Current Rating: 3A AC, DC
2、Voltage Rating: 250V AC, DC
3、Temperatuer Range: -25℃~ +85℃
4、Contact Resistance: 30mΩ Max
5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
6、Withstanding Voltang: 650V AC/minute
7、Material: Wafer Nylon66 UL94-V0(2)
PIN Brass Tin-plated





Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
2	HC-XHD-2x2AW-05	2.50	7.50
3	HC-XHD-2x3AW-05	5.00	10.00
4	HC-XHD-2x4AW-05	7.50	12.50
5	HC-XHD-2x5AW-05	10.00	15.00
6	HC-XHD-2x6AW-05	12.50	17.50
7	HC-XHD-2x7AW-05	15.00	20.00
8	HC-XHD-2x8AW-05	17.50	22.50
9	HC-XHD-2x9AW-05	20.00	25.00
10	HC-XHD-2x10AW-05	22.50	27.50
11	HC-XHD-2x11AW-05	25.00	30.00
12	HC-XHD-2x12AW-05	27.50	32.50
13	HC-XHD-2x13AW-05	30.00	35.00
14	HC-XHD-2x14AW-05	32.50	37.50
15	HC-XHD-2x15AW-05	35.00	40.00
16	HC-XHD-2x16AW-05	37.50	42.50
17	HC-XHD-2x17AW-05	40.00	45.00
18	HC-XHD-2x18AW-05	42.50	47.50
19	HC-XHD-2x19AW-05	45.00	50.00
20	HC-XHD-2x20AW-05	47.50	52.50

Ordering Information

HC-XHD - N*** - * - 05

Pin

Type
Y-直插
A-直针
AW-弯针

Colour
默认-白色
R-红色
L-蓝色
B-黑色
Y-黄色
P-紫色
O-橙色
V-绿色
BR-棕色

			GENERL TOLERANCE	制 图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD		
			DIM TOL	审 核 CHECK				
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	XHD (2.50)双排 弯针	版 本 REV. A
1	初版发行		X.XX ±0.20	比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC-XHD-2xNAW-05	单 位 UNITS mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	X.XXX ±0.10	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET 1/1
			Angle ±3.0°					