





Specifications:
规格：
Voltage rating:600V AC/DC
额定电压：600V AC/DC
Current rating:7A AC/DC
额定电流：7A AC/DC
Withstanding voltage:1500V AC/minute
耐受电压：1500V AC/分钟
Temperature range:-40℃-+125℃
温度范围：-40℃-+125℃
Insulation resistance:1000MΩ min
绝缘电阻：1000MΩ min
Contact resistance:20mΩ max
接触电阻：20mΩ max

X4140 H F - XX - N0
① ② ③ ④ ⑤

1.Series No
2.Category:H-Housing
3.Housing Type:F-Female Housing
4.Row No.Pin No:XX-02~03P
5.Material:N0-PA66 94V-0

Poles	Dimensions(mm)		
	A	B	C
02	4.14	9.80	12.40
03	8.28	14.00	16.60

X4140HF-XX-N0	PA66	X4140W	X4140HM	X4140TM
PART N0	Material	Suitable XKB Wafer	Suitable XKB Housing	Suitable XKB Terminal

MARK	DESCRIPTION	DATE	REVISED	APPROVED
ΔX				
ΔX				
ΔX				

REVISIONS

UNSPECIFIED TOLERANCES	
ANGLAR	±5°
L≤ 4	±0.2
4<L≤ 16	±0.3
16<L≤ 63	±0.4
L> 63	±0.5

XKB

XKB INDUSTRIAL PRECISION CO.,LIMITED

DSND		SCALE: N/A	MODEL TYPE: 4.14mm Crimp Style Connector
DWN		VIEW:	PART NO.: X4140HF-XX-N0
CHKD		UNIT: mm/in	DWG NO.: X-X4140HF-XX-N0
APPD		SIZE: A4	

WEIGHT	SHEET	REVISION
	1/1	A0