变更版次	提出人	工程变更单号	基本描述	时间	修订	核准



规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:

1. 额定电流：Current Rating
   1.5A/contact terminal
2. 额定电压：Voltage Rating
   30V DC
3. 接触阻抗:Contact Resistance
   30 milliohms MAX
4. 耐电压:Dielectnic Withstanding Voitage:
   500 V AC AT Sea Levol
5. 绝缘阻抗:Lnsulation Resistance:
   1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

1. 插拔力：Cnnector Mate and Unmate Force
   Mate force:3.57kgf(MAX)
   Unmate force:1.02kgf(MIN)
2. 端子保持力：Terminal Retenion
   1.2kgf(MIN)

原材料:Matorial:

1. 塑胶:Housing:
   Hing Temperature Tnermaplastics,
2. 外壳:Shell:SPCC
   Nickel Plating
3. 端子:Contact:Copper Alloy C2680

电镀:Finish:

1. 端子:Contact: Piated Gold in Mating Area;
   Tin On Solder Talls

规　格	产 品 料 号

视角:	未注公差: .000 ±0.10 .00 ±0.20 .0 ±0.30 角度 3°	深圳市金航标电子有限公司		www.kinghelm.com.cn	
		KH-2AF180DIP-1715		0755-28190160	
品　　名	USB AF 双层180度17.0弯角	绘　　制		页码	1/1
图纸编号		设　　计		版本	A
客户料号		核　　准		比例	1:1
图纸类型	成品图	日　　期	20190103	单位	mm