

NO	PART NO	DIMENSION(mm)	
		A	B
2	CS-1121-02	3.96	8.2
3	CS-1121-03	7.92	12.2
4	CS-1121-04	11.88	16.2
5	CS-1121-05	15.84	20.2
6	CS-1121-06	19.8	24.2
7	CS-1121-07	23.76	28.2
8	CS-1121-08	27.72	32.2
9	CS-1121-09	31.88	36.2
10	CS-1121-10	35.64	40.2
11	CS-1121-11	39.60	44.2
12	CS-1121-12	43.56	48.2

■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC,DC
- Current rating: 7A,AC,DC
- Withstanding Voltage:1500V AC/minute
- Insulation resistance:1000MΩmin
- Temperature range:-40° C - +105° C
- Contact resistance:20mΩ

■ HOUSIUNG

- Part No:CS-1121-10
- Part No:2-12
- Material:NyLon 66 UL94V-0,White
- Q'TY: 500/1000 pcs/Bag





SECTION: A—A





ROHS2.0

本圖紙知識產權及版權归深圳市永丰盈电子有限公司所有,未經書面許可不准擅自傳閲、复制和修改.本公司保留法律追究的权力。

类 别	WAFER	品 名	CS-1121-10	X.	±0.50	材 料		单 位	mm	SHEET 1 OF 1			
版 本	A/2	设 计	李文畅	X.X	±0.40	颜 色		比 例				修改内容	修改日期
制定部门	工程部	绘 制	李文畅	X.XX	±0.30	画 法		数 量			1		
工程图号	CST-1121	审 核	姚培柱	X.XXX	±0.20	CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELEECTRONICS CO.,LTD.					2		
制定日期	2017/08/25	核 准	周中湖	X.XXXX	±0.10						3		