

所有分类

请输入产品名称

搜索

首 页 > 产品展示 > 卡具平台系列 > BEST电路板固定手机修理BST-001A

产品分类

热风枪系列(16)

焊台烙铁系列(43)

螺丝批系列(106)

拆机工具系列(41)

镊子系列(55)

直流稳压电源系列(13)

真空分离机系列(4)

仪器仪表系列(9)

超声波清洗器系列(7)

放大镜台灯系列(10)

钳子系列(19)

刀具系列(7)

卡具平台系列(4)

清洁剂辅料系列(15)

元件盒系列(19)

综合类系列(47)

邮件订阅

订阅网站最新产品资讯

邮件地址

邮件订阅

联系我们

QQ: 2355473736 Skype: Morningkelvin

文章编号: + 86-158 1877 6906电子邮箱: kelvin@glf-tool.com QQ: 2355473738 Skype: jinliyang-allin2012



BEST电路板固定手机修理BST-001A

品牌：倍思特
类型：维修卡具
兼容：多功能
型号：BST-001A


使用说明：

- 1.使用三个可移动的卡口的最佳选择卡板位置。
- 2.调整上下可移动卡的，得到最好的嘴宽度和强度。
- 3.可螺丝固定，因为电力表。
- 4.安装电路板，就要先用一个弹簧卡插入口的第一电路板的一侧，然后推回至另一电路板的卡被放置在活动框，固定螺钉，可以工作。

产品编号: + 86-158 1463 9078 电子邮箱: allian@glf-tool.com QQ: 23 ...
联系我们


在线客服

产品描述



名称:	倍思特维修卡具	型号:	BST-001A
尺寸:	120*80*2mm	重量:	235g
使用说明:	1. 使用三个可移动的卡嘴选择电路板上的最佳卡位 2. 调整上下可移动的卡嘴得到最佳的宽度和力度 3. 可以用自攻螺丝固定在工作台 4. 装线路板时，应先把电路板的一边先放入带有弹簧的卡嘴上，向后推然后将电路板的另一则放入活动卡块内，固定螺丝，便可工作		


产品尺寸




产品展示

银色







银色



银色





品牌介绍 BRAND CUL TURE

“品质成就品牌 服务创造经典” 品牌隶属于深圳市金利洋科技有限公司，公司成立于1993年。由最初的零售和批发业逐渐发展起来，目前不仅在汕头市潮阳区建起了自己的生产基地，而且在部分地区成立了分公司。随着时代的发展，倍思特也建起了网络销售模式。凭借以诚为本，以信为贵的宗旨，客户从覆盖全国各地，到覆盖了全球多个国家及地区，倍思特实现了华丽的升级，成国际品牌！



品质成就品牌 服务创造经典

倍思特所有产品的设计和和生产都严格遵循国家标准，把质量作为企业的生命线，公司拥有一套成熟的质量管理体系，从选材开始就严格把关，生产质检环节毫不放松，对产品进行性能测试，整套专业测试包括工具的韧度测试、硬度测试以及应力测试等等。
倍思特将无限的热情倾注于冰冷的五金器件，不断追求创新，更人性化的设计、更舒适的体验，更环保的材料应用，为五金市场确立发展方向，树立品质标杆。



就是最好的工具



标签： 实验室级工具, 环保型工具, 专业工具, 家用工具, 不锈钢, S2洛钼钢

深圳市金利洋科技有限公司
联系电话: +86-158 1877 6906
联系人: Kelvin

直接向供应商发送询盘