REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN

Pb Process Capable

RoHS Compliant 2011/65/EU

HALOGEN Compliant Halogen Free





技术要求:

1.1 端子铆接牢固,无松动,脱落现象;

1.2 线材印字清晰,无破损划伤;

1.3 端子与线材拉力值:≥2.5kg;

1.4 线材两端100%导通,无短/断路

1.5 外观要求按品质管理部检验标准执行

1.6 包装要求按包装作业指引或者客户制定包装要求

序号	线材名称	材料规格(符合ROHS)	用量	单位	备注
1	胶壳	XHB2.54 2P	1	pcs	打端剥皮:2.0—2.5mm
2	端子	XHB2.54	2	pcs	按照图中线序方向打端和插壳,端子与胶壳连
3	线材	UL1007 24# OD1.4mm 11*0.16TS 红色	200	mm	裁线长度:见材料表,裁线公差±2mm;
4	线材	UL1007 24# OD1.4mm 11*0.16TS 黑色	200	mm	裁线长度:见材料表,裁线公差±2mm;

TOLERANCE		深圳聚兴泰电子科技有限公司 Shenzhen Juxingtai Electronic Technology Co., Ltd	
0~100 ±2mm	X.° ±5°	PART NO. C254E11-2P200C1-111	TITLE: Terminal wiring
100~200 ±3mm	X.X° ±3°		
200~300 ±5mm	X.XX°±1°		
UNITS	mm	DESIGN: Ethan	MANUFACTURE DWG
MATERILA	— — —	CHED: Olvia	SCALE N:A / SHEET 1/1
FINISH	— — —	APPD: Ava	