

客户名称:(CUSTOMER) 深圳市 XXX 有限公司 .

<h1>产 品 规 格 书</h1> <h2>PRODUCT SPECIFICATION SHEET</h2>

物料名称

APPELLATION: A11 无线发射单线圈模组 .

产品型号

MODE: YX-A11-R501000-R0807 (背胶) .

客户料号

No.: _____ .

生 产 方	工艺审核 TECHNICAL	品质审核 QUALITY	项目审核 PROJECT	开发审核 DEVELOPING
	Jiuguijiang	wangxue	wangchunxia	Jiuguijiang


客 户 方	材料工程师 Materials Engineer	设计工程师 Engineer	主管审批 Approval	研发体系 R & D System

供应商名称: 深圳磁联达电子有限公司


供应商地址: 深圳市南山区西丽镇牛成村 221 号西座 5 楼

联系电话: 13923779042、13560769647

E-mail: sadecn2002@163.com、jiuguijiang@163.com



1. DIMENSIONS & MARKING:



Symbol	A	B	C	D	E	F
Value(mm)	50.00±1.00	43.00±1.00	20.00±0.50	5.50±0.50	3.00±1.00	7.00±1.00

2. ELECTRICAL SPECIFICATIONS @25°C


- 2.1 Operating Temperature range: -40°C~+85°C
- 2.2 Storage temperature range: -25°C TO +125°C
- 2.3 The test frequency: 100 KHz, 100mV @ 25°C,65%
- 2.4 OCL : 6.30±5% μH .
- 2.5 Diameter : 0.08mm*105P
- 2.6 Turns Ratio: 10T
- 2.7 Q Value: 40 MIN
- 2.8 DCR: 75mΩ MAX

DRAWN BY:	CHECKED BY:	APPROVED BY:	CUSTOMER:
jiuguijiang	jiuguijiang	wangchunxia	PART NO. : YX-A11-R501000-R0807 背胶
深圳磁联达电子有限公司			REV. : A
			PAGE: 3 Of 4

3、 Bill of materials:

序号	物料名称	物料规格	材料使用	备注
1	丝包线	0.08mm*105P	√	
2	自粘线	0.08mm*105P		
3	磁片	G50.0*5.3*1.0mm	√	
4	高温胶带	8.00*0.05mm	√	
5	背胶贴	T 48.0*5.5mm	√	
6	胶水	环保水性胶	√	
7	锡条	Sn97.3-0.7Cu	√	

4、 Packaging:



- 4.1 Quantity per grid: 6 PCS
- 4.2 Quantity per carton: 6*50 = 300PCS
- 4.3 Quantity per carton: 300*3 = 900PCS
- 4.4 Carton size: 350*350*180mm.

DRAWN BY:	CHECKED BY:	APPROVED BY:	CUSTOMER:
jiuguijiang	jiuguijiang	wangchunxia	PART NO. : YX-A11-R501000-R0807 背胶
深圳磁联达电子有限公司			REV. : A
			PAGE: 4 Of 4