| REVISIONS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| REV. | ECN NO. | LOCATION | DESCRIPTION | DATE | DESIGN |
| A0 | N/A | | INITIAL RELEASE | 2024.05.09 | |
| | | | | | |




规格 Specification：

1.额定值 Rating:3A 125/250VAC
2.接触电阻 Contact resistance:≤30 mΩ
3.绝缘电阻 Insulation resistance:≥100 MΩ(DC500V/Min)
4.电气寿命 Electronics life:＞10000 cycles
5.操作力 Operation force:400±150gf
6.所有材料符合Rohs要求 All meterials are Rohs compliant

PART NO.:

SS-X 03 25 P G-XX N 3 X X
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

① SS：立式拨柄开关；
② X：A:金属外壳；
BLANK：塑胶外壳；
③ 03：额定值3A；
④ 25：双排五档；
⑤ P：焊板端子；
⑥ G：弧形拨柄；
⑦ XX：拨柄高度H：3~15mm；
⑧ N:方形外壳；
⑨ 1:端子焊脚规格TYPE-1；2:端子焊脚规格TYPE-2；
3:端子焊脚规格TYPE-3；4:端子焊脚规格TYPE-4；
5:端子焊脚规格TYPE-5；
⑩ X：拨柄颜色：B-黑色；W-白色；R-红色
⑪ X：主体颜色：B-黑色；W-白色；R-红色







PCB LAYOUT

XKB SS Series 3A 125/250VAC

产品字码标识




| ANGLAR | ±5° |
|---|---|
| X. | ±0.40 |
| X.x | ±0.30 |
| X.xx | ±0.20 |
| X.xxx | ±0.15 |
| UNSPECIFIED TOLERANCES | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| DESIGN | 桑 甚 | VIEW: | MODEL TYPE: SLIDE SWITCH |
| CHECKED | | UNIT: mm/in | PART NO.: SS-0325PG-XXN3XX |
| APPROVED | | SIZE: A4 | DWG NO.: |

XKB INDUSTRIAL PRECISION CO.,LIMITED

| SCALE | PAGE | REVISION |
|---|---|---|
| N/A | 1/1 | A0 |