

深圳市索瑞达电子有限公司

生产规格书

客户名称: GS LC1712

客户料号: _____


产品名称: 磁环电感

产品料号: SRT065125HW100MB


发行日期	文件编号	业务	编制	审核	批准
2019-08-27	SRD-WI-2394		黄小香		

-----品质保证体系受控文件，不可随意复制或修改-----

深圳市索瑞达电子有限公司	文件编号	SRD-WI-2394	发行日期	2019-08-27
	版次	A	生效日期	2019-08-27
SRT065125A-100MXW-T0.7 生产规格书	修订次数	0	页 码	2 / 4

1. 外形尺寸：(单位：mm)		A	20.5 MAX
		B	9.00 MAX
		C	10.0±1.0
		D	6.0±0.5
		E	9.0 Min.
		F	1.5 Ref.
		J	
		H	
		I	

2. 电气特性：				
电感量 L	10uH±20%	测试条件	1KHz/0. 25V	测试仪器： ■ HP4287A ■ TH2817C ■ TH2817B/1773 ■ HK502BC ■ CH1062
直流电阻 (DCR)	7. 0m Ω ± 30%	测试条件		
铜线线径	φ 0. 7mm*2P	测试条件		
绕线圈数	11. 5TS Ref（双线并绕）			

3. 材料：	4. 电性图：
(1)磁环：T065125A	
(2)铜线：QA-1/155 (VEW)	
(3)绕线方式：双线并绕	
(4)套管：18mm*9mm	

注意事项：	修改记录：
1: 袋装：300PCS/袋	1:
2: 包装袋封口平整	2:
3:	3:
4:	4:
5:	5:

深圳市索瑞达电子有限公司	文件编号	SRD-WI-2394	发行日期	2019-08-27
	版次	A	生效日期	2019-08-27
SRT065125A-100MXW-T0.7 生产规格书	修订次数	0	页 码	3 / 4

5. 包装数量:

项目	数量 (PCS)	尺寸规格 (mm)
袋	300	170*200
内盒		
外箱		

6: 标签要求:

Model: XXXXXXXXXXXX 	Customer Code: XXXXXXXXXX
QTY:xxxxxxx 	Cust. P/N: XXXXXXXXXX
Lot No:xxxxxxx	P/O No:
Date:xxxxxxx	XXXXXXXXXX
Made in China	SOREDE

备注：此标签尺寸规格为:长 65mm×宽 33mm×高 0.1mm.（参考）

深圳市索瑞达电子有限公司	文件编号	SRD-WI-2394	发行日期	2019-08-27
	版次	A	生效日期	2019-08-27
SRT065125A-100MXW-T0.7 生产规格书	修订次数	0	页 码	4 / 4

序号	物料名称	供应商	物料规格	用量		损耗率	备注
1	磁环	合安创新	T065125A（铁硅铝）	1	PCS	无	
2	铜线	兴隆达	QA-1/155（VEW）			0.2‰	
3	锡	千岛	99.7Sn 0.3Cu	0.008	g	0.1‰	
4	包装袋		170mm*200mm	1	PCS	无	
5	套管	星启	18mm*9mm	1	PCS	无	
		全泰	18mm*9mm	1	PCS	无	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							