

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10																																																																
环保物料		物料明细表 Material list										TEL:0769-82001899																																																																						
A	序号 NO.	部件 PARTS	线材、端子、(部件) 胶壳 Cable, Terminal (Part) Housing							数量 Quantity					技术要求: 1. 1. 端子铆接牢固, 无松动, 脱落现象; 1. 2. 线材印字清晰, 无破损划伤; 2. 外观要求按品质管理部检验标准执行 3. 包装要求按包装作业指引或者客户制定包装要求																																																																			
	①	胶壳	P2553-03 XFCN 兴飞							1PCS																																																																								
	②	端子	T2553BS-2 XFCN 兴飞							3PCS																																																																								
	③	线材	UL1007 24AWG 红							1PCS																																																																								
	④	线材	UL1007 24AWG 黑							1PCS																																																																								
	⑤	线材	UL1007 24AWG 黄							1PCS																																																																								
1(红) 2(黑) 3(黄) ①② ③④⑤ 300±10 3±0.5 (剥线镀锡)																																																																																		
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">TOLERANCE UNLESS OTHERWISE</td><td>DRAWN</td><td>CK tan</td><td colspan="2">XFCN 兴飞连接器有限公司 XFCN CONNECTORS CO., LTD.</td><td>SHEET</td><td>1/1</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X. ±0.3</td><td>X° ±5°</td><td>CHKD</td><td></td><td colspan="2"></td><td>DATE</td><td>2022. 8. 10</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>. X ±0.20</td><td>. X° ±2°</td><td>APPD</td><td></td><td colspan="2">PRODUCT NAME</td><td>Mx2.54mm带扣端子线UL1007 24# 单头镀锡 L=300mm 3P</td><td>UNITS</td><td>mm</td></tr><tr><td>A0</td><td></td><td></td><td></td><td>. XX ±0.08</td><td>. XX° ±1°</td><td></td><td></td><td colspan="2">PART. NO.</td><td>XF-P00051</td><td>SCALE</td><td></td></tr><tr><td>AVR</td><td colspan="2">MODIFICATION</td><td>DRAW</td><td>DATE</td><td>. XXX ±0.03</td><td>. XXX° ±0.5°</td><td>VIEW</td><td></td><td></td><td></td><td>DWG NO.</td><td></td></tr></table>																								TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		DRAWN	CK tan	XFCN 兴飞连接器有限公司 XFCN CONNECTORS CO., LTD.		SHEET	1/1					X. ±0.3	X° ±5°	CHKD				DATE	2022. 8. 10					. X ±0.20	. X° ±2°	APPD		PRODUCT NAME		Mx2.54mm带扣端子线UL1007 24# 单头镀锡 L=300mm 3P	UNITS	mm	A0				. XX ±0.08	. XX° ±1°			PART. NO.		XF-P00051	SCALE		AVR	MODIFICATION		DRAW	DATE	. XXX ±0.03	. XXX° ±0.5°	VIEW				DWG NO.	
				TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		DRAWN	CK tan	XFCN 兴飞连接器有限公司 XFCN CONNECTORS CO., LTD.		SHEET	1/1																																																																							
				X. ±0.3	X° ±5°	CHKD				DATE	2022. 8. 10																																																																							
				. X ±0.20	. X° ±2°	APPD		PRODUCT NAME		Mx2.54mm带扣端子线UL1007 24# 单头镀锡 L=300mm 3P	UNITS	mm																																																																						
A0				. XX ±0.08	. XX° ±1°			PART. NO.		XF-P00051	SCALE																																																																							
AVR	MODIFICATION		DRAW	DATE	. XXX ±0.03	. XXX° ±0.5°	VIEW				DWG NO.																																																																							
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10																																																																