1. FIGURE AND DIMENSIONS(图示及尺寸)



2. CIRCUIT DIAGRAM(接线图)

A端	线材	B端
1	红色Red	3
2	黑色Black	2
3	黄色Yellow	1



A端点位图

3. Final examination(成品检查)

1) 100%外形尺寸:所有尺寸与图示一致.
2) 外观:a)电线圆实平滑,颜色均匀,外被表面无破损、划伤、脏污、变形等缺陷;
3) 结构:线材和各插头五金以及各接触件应牢固无松动,标志清晰,正确无误;
4) 导通性能:100%测试,DC300V,绝缘≥20MΩ, 导通电阻<1Ω,无断路或触不良现象,
测试时应加摇摆测试。

序列号	名称	规格	数量	备注
1	胶壳	X1251HM-03-NO	2PCS	
2	端子	X1251T-PSN	6PCS	
4	线缆	UL1571/28AWG	3PCS	裁线长度：110MM

RVE.	DESCRIPTION	DATE

DESIGNED		DATE	
CHECKED		DATE	
APPROVED		DATE	

DRAWING NO.	RVE.
X1251T-03-A28RBY-L100-Z	A0

UNIT	
SCALE	Free
PAGE	1 OF 1