

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																									
	环保物料		物料明细表 Material list				TEL:0769-82001899																																																																												
A	序号 NO.	部件 PARTS	线材、端子、(部件) 胶壳 Cable, Terminal (Part) Housing			数量 Quantity	技术要求: 1. 1. 端子铆接牢固, 无松动, 脱落现象; 1. 2. 线材印字清晰, 无破损划伤; 2. 外观要求按品质管理部检验标准执行 3. 包装要求按包装作业指引或者客户制定包装要求																																																																												
	①	胶壳	P2501L-03 XFCN 兴飞			2PCS																																																																													
	②	端子	T2501PS-2 XFCN 兴飞			6PCS																																																																													
	③	线材	红白排线2468 26AWG, 2P			1PCS																																																																													
B																																																																																			
C																																																																																			
D																																																																																			
E																																																																																			
F																																																																																			
G	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">TOLERANCE UNLESS OTHERWISE</td><td>DRAWN</td><td>CK tan</td><td colspan="2">XFCN兴飞连接器有限公司</td><td>SHEET</td><td>1/1</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X.</td><td>±0.3</td><td>X°</td><td>±5°</td><td>CHKD</td><td></td><td>DATE</td><td>2022. 8. 10</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>. X</td><td>±0.20</td><td>. X°</td><td>±2°</td><td>APPD</td><td></td><td>PRODUCT NAME</td><td>XH2. 5mm带扣端子线UL2468 26# 双头反向 L=200mm 3P</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>. XX</td><td>±0.08</td><td>. XX°</td><td>±1°</td><td></td><td></td><td>UNITS</td><td>mm</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>. XXX</td><td>±0.03</td><td>. XXX°</td><td>±0.5°</td><td>VIEW</td><td>⊕</td><td>SCALE</td><td></td></tr><tr><td></td><td>A0 AVR</td><td colspan="2">MODIFICATION</td><td>DRAW</td><td>DATE</td><td colspan="2"></td><td>PART. NO.</td><td colspan="2">XF-P00016</td><td>DWG NO.</td><td></td></tr></table>														TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		DRAWN	CK tan	XFCN 兴飞连接器有限公司		SHEET	1/1					X.	±0.3	X°	±5°	CHKD		DATE	2022. 8. 10					. X	±0.20	. X°	±2°	APPD		PRODUCT NAME	XH2. 5mm带扣端子线UL2468 26# 双头反向 L=200mm 3P					. XX	±0.08	. XX°	±1°			UNITS	mm					. XXX	±0.03	. XXX°	±0.5°	VIEW	⊕	SCALE			A0 AVR	MODIFICATION		DRAW	DATE			PART. NO.	XF-P00016		DWG NO.	
				TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		DRAWN	CK tan	XFCN 兴飞连接器有限公司		SHEET	1/1																																																																								
				X.	±0.3	X°	±5°	CHKD		DATE	2022. 8. 10																																																																								
				. X	±0.20	. X°	±2°	APPD		PRODUCT NAME	XH2. 5mm带扣端子线UL2468 26# 双头反向 L=200mm 3P																																																																								
				. XX	±0.08	. XX°	±1°			UNITS	mm																																																																								
				. XXX	±0.03	. XXX°	±0.5°	VIEW	⊕	SCALE																																																																									
	A0 AVR	MODIFICATION		DRAW	DATE			PART. NO.	XF-P00016		DWG NO.																																																																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																									