ORIGINAL EN ROUGE

EX

DMC-M* 84 * *-01

Materiaux : Alliage d'aluminium et inox
Materials : Aluminium alloy and stainless steel

Joint : Silicone conducteur
Joint : Conductive silicone

| | | |
|---|---|---|
| Protection : | Rien | - Nickel noir |
| Protection : | Nothing | - Black nickel |
| (3) | W | - Cadmium vert olive |
| | W | - Olive drab cadmium |

| | | |
|---|---|---|
| Boitier : | Rien | - Non durci (sans joint) |
| Shell : | Nothing | - Not shielded (without joint) |
| (1) | D | - Durci (avec joint conducteur) |
| | D | - Shielded (with conductive joint) |




| REFERENCE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | (1) | | (2) | (3) | |
| DMC-M | | 84 | | | 01 |
| DMC-M | | 84 | | W | 01 |
| DMC-M | | 84 | A | | 01 |
| DMC-M | | 84 | A | W | 01 |
| DMC-M | D | 84 | | | 01 |
| DMC-M | D | 84 | | W | 01 |
| DMC-M | D | 84 | A | | 01 |
| DMC-M | D | 84 | A | W | 01 |

| | | |
|---|---|---|
| Boitier : | Rien | - Livre avec noix de detrompage "vis" polarise N |
| Shell : | Nothing | - Delivered with N threaded keying (732-8021-10 B) |
| (2) | A | - Livre sans noix de detrompage "vis" |
| | A | - Delivered without threaded keying |

| | |
|---|---|
| Percage panneau suivant F.T. 732-8060-** | Masse sans la noix de detrompage / Weight without threaded keying: 28 g Maxi |

| Indice | Date | Observations |
|---|---|---|
| b | 27 07 93 | Mise a jour plan |
| a | 01 02 93 | Mise a jour plan |

ORIGINE : DE 89066

SERIE DMC-M ; DMC-MD (vis)

DATE 25 07 92

VISA

DESIGNATION EMBASE A COLLERETTE (4 modules)
PANEL MOUNTING RECEPTACLE (4 modules)

REF : DMC-M* 84 * *-01
(1) (2) (3)

C.E.D
Groupe Compagnie DEUTSCH
17, rue LAVOISIER
27000 EVREUX

# FICHE TECHNIQUE

204-19-A/F00