标记	签 名	修改内容	日 期



备注:

1.MMCX,

电气特性Electrical

特性阻抗Characteristic Impedance ___ 50 ohm

频率范围Frequency Range DC-3GHz

电压驻波比VSWR ≤1.50抗电强度

Dielectric Withstanding Voltage ≥250V RMS,at sea level

绝缘电阻Dielectric Resistance ≥1000MΩ

接触电阻Contact Resistance 中心导体间Center Contact ≤6mΩ

外导体间Outer Contact ≤2.8mΩ

	深圳市连兴创电子科技有限公司						
第三角				项目名称	MCX	日期	
0~3	±0.05		0.03			设计	
3~30	±0.08		0.03	产品名称		审核	WD
30~50	±0.10		ø0.03				RF N/A
50~80	±0.12	⊥	0.03	产品料号		批准	
角度	±1°		0.05	材料		单位 mm	比例 1:1 版本 A.1
第 1 页 共 1 页							