

本商品名称： YPB-R0603-1

商品描述：

0603 贴片电阻样品本 (精度 1%， 170 种， 每种各 50 只， 共 8500 只电阻

采用国巨 (YAGEO) 原装电阻制作

电阻样品本是指把各种电阻样品组装成一个本子。电阻样品本因为有一定数量的各种阻值的电阻，并且封装成册，有三大优势：

- 1: 采购 177 种电阻盘料，费用很高，并且存放，拿取都很不方便，并且一般企业根本用不了这么多。
- 2: 每种只要几十颗，基本上很难在市场上采购到，因为量少、种数多、人力成本高，店家不愿意卖。
- 3: 就算有很多种类，小料的存放拿取存在问题，很容易丢失，不成系统。

电阻样品本特别适合用于电子产品的调试、测试等，尤其是适合学校、研究所、企业研发、小批量生产等。

样品本阻值表（单位：欧姆）

| x1 | x10 | x100 | x1K | x10K | x100K | x1M | x10M |
|-----|-----|------|------|------|-------|------|------|
| 0 | | | | | | | |
| 1 | 10 | 100 | 1K | 10K | 100K | 1M | 10M |
| 1.1 | 11 | 110 | 1.1K | 11K | 110K | 1.1M | |
| 1.2 | 12 | 120 | 1.2K | 12K | 120K | 1.2M | |
| 1.3 | 13 | 130 | 1.3K | 13K | 130K | 1.3M | |
| 1.5 | 15 | 150 | 1.5K | 15K | 150K | 1.5M | |
| 1.6 | 16 | 160 | 1.6K | 16K | 160K | 1.6M | |
| 1.8 | 18 | 180 | 1.8K | 18K | 180K | 1.8M | |
| 2 | 20 | 200 | 2K | 20K | 200K | 2M | |
| 2.2 | 22 | 220 | 2.2K | 22K | 220K | 2.2M | |
| 2.4 | 24 | 240 | 2.4K | 24K | 240K | 2.4M | |
| 2.7 | 27 | 270 | 2.7K | 27K | 270K | 2.7M | |
| 3 | 30 | 300 | 3K | 30K | 300K | 3M | |
| 3.3 | 33 | 330 | 3.3K | 33K | 330K | 3.3M | |
| 3.6 | 36 | 360 | 3.6K | 36K | 360K | 3.6M | |
| 3.9 | 39 | 390 | 3.9K | 39K | 390K | 3.9M | |
| 4.3 | 43 | 430 | 4.3K | 43K | 430K | 4.3M | |
| 4.7 | 47 | 470 | 4.7K | 47K | 470K | 4.7M | |
| 5.1 | 51 | 510 | 5.1K | 51K | 510K | 5.1M | |
| 5.6 | 56 | 560 | 5.6K | 56K | 560K | 5.6M | |
| 6.2 | 62 | 620 | 6.2K | 62K | 620K | 6.2M | |
| 6.8 | 68 | 680 | 6.8K | 68K | 680K | 6.8M | |
| 7.5 | 75 | 750 | 7.5K | 75K | 750K | 7.5M | |
| 8.2 | 82 | 820 | 8.2K | 82K | 820K | 8.2M | |
| 9.1 | 91 | 910 | 9.1K | 91K | 910K | 9.1M | |