| 版 本 | 变 更 内 容 | 工程确认 | 日 期 |
|---|---|---|---|
| | | | |




TOP VIEW



ISOMETRIC VIEW




FRONT VIEW




RIGHT VIEW

1.材质:黄铜;
2.表面处理:镀金≥10.0u;
3.在常温常湿环境下保质期为1年。
4.未注公差:±0.1mm;
5.盐雾试验:48小时;
6.符合RoHS、REACH环保要求;
7.包装方式:散装(01) 编带(02)
8.重量：0.096g

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 品牌(Brand) | 博众新材 DGBZ NEW MATERIAL | 页码 (SHEET) | 1/1 | 单位(UNIT)：MM |
| | | 版本 (REV) | A1 | 比例(SCALE) |
| 工厂 (Factory) | 东莞市博众新能源材料技术有限公司 Dongguan Bozhong New Energy Tech Co., Ltd | 日期 (DATE) | 2021.06.18 | |
| | | 设计 (DESIGN) | LUO | 未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED |
| 品名 (Item NO) | 4.5*2.5*1.0mm黄铜镀金 载流铜片 | 审核 (CHECKED) | Roby ZHU | X. ±0.20 X.° ±4° .X ±0.10 .X° ±2° .XX ±0.05 .XX° ±1° |
| 料号(Part NO) | BTC-452510-BG01 | 核准 (APPROVED) | Lanti LI | |

These drawings and specifications are Dongguan Bozhong New Energy Tech Co., Ltd. The property should not be copied. Without Dongguan Bozhong New Energy Tech Co., Ltd. Prior written consent to copy or use in any way.