版 本	变 更 内 容	工程确认	日 期



TOP VIEW



ISOMETRIC VIEW



FRONT VIEW



RIGHT VIEW

1.材质:黄铜;
2.表面处理:镀金≥1.0u;
3.在常温常湿环境下保质期为1年。
4.未注公差:±0.1mm;
5.盐雾试验:48小时;
6.符合RoHS、REACH环保要求;
7.包装方式:散装(01) 编带(02)
8.重量：0.020g

品牌(Brand)	博众新材 DGBZ NEW MATERIAL	页码 (SHEET)	1/1	单位(UNIT)：MM
		版本 (REV)	A1	比例(SCALE)
工厂 (Factory)	东莞市博众新能源材料技术有限公司 Dongguan Bozhong New Energy Tech Co., Ltd	日期 (DATE)	2021.06.18	
		设计 (DESIGN)	LUO	未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED
品名 (Item NO)	3.05*1.95*0.4mm黄铜镀金 载流铜片	审核 (CHECKED)	Roby ZHU	X. ±0.20 X.° ±4° .X ±0.10 .X° ±2° .XX ±0.05 .XX° ±1°
料号(Part NO)	BTC-30519504-BG01	核准 (APPROVED)	Lanti LI	

These drawings and specifications are Dongguan Bozhong New Energy Tech Co., Ltd. The property should not be copied. Without Dongguan Bozhong New Energy Tech Co., Ltd. Prior written consent to copy or use in any way.