




连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > MULTILOCK，连接器壳体



连接器和壳体类型: 公端子护套

对接公端宽度: 2.28 mm [.09 in]

连接器系统: 线到线

位数: 18

中心线（间距）: 4 mm [.157 in]

[所有 MULTILOCK，连接器壳体 \(571\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	公端子护套
连接器系统	线到线
可密封	否
混合型连接器	否
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	18
行数	2

主体特性

出线角度	180°
------	------



主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子大小	2.3mm
端子类型	公端
对接公端宽度	2.28 mm[.09 in]

机械附件

端子位置保证	否
应力消除	不带
接合对准类型	极化, 极化
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PBT
中心线（间距）	4 mm[.157 in]

尺寸

连接器高度	19.7 mm[.775 in]
产品宽度	34 mm[1.33 in]
产品长度	41.3 mm[1.62 in]
行间距	5 mm[.196 in]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	否
----------	---

包装特性

封装数量	150
封装方法	Bag

其他

可维修	否
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2022年6月（224） SvHCs候选清单的声明更新至: 2022年6月（224） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 CAT-M9194-T273
MULTILOCK，母端和公端



TE 产品编号 CAT-M9194-CH8172
MULTILOCK，连接器壳体




TE 产品编号 936204-3
090III 18P PLUG ASSY L-GRY



TE 产品编号 936204-5
090III 18P PLUG ASSY YELLOW



TE 产品编号 936204-7
090III 18P PLUG ASSY GREEN



TE 产品编号 936204-8
090III 18P PLUG ASSY BLUE

该系列中的其他产品 | [Multilock Connector System](#)



PCB 板端连接器及母端(126)



其他汽车连接器附件(9)



插入和拔出工具(6)



汽车密封件和盲堵(2)



汽车端子(140)




汽车连接器 EMC 屏蔽(1)



汽车连接器护套(570)



汽车连接器盖帽(16)



汽车连接器锁和位置保证(2)

客户还购买了



TE 产品编号2-1564532-1
15POS, MIXED,TAB HSG,ASSY



TE 产品编号9-927742-4
4POS FASTIN FASTON HOUSING



TE 产品编号2-1241959-4
STD TIM HOUSING MKII 4POS



TE 产品编号1-1241964-1
11POS STANDARD TIMER HOUSING



TE 产品编号1241961-1
STD TIM HOUSING MKII 2POS




TE 产品编号626040
RELAY BASE MOLDING NATURAL 6.6
NYLON



TE 产品编号0081930005
ES-CAP-NO.1-C1-X-40MM



TE 产品编号1922530005
ES-CAP-NO.2-B9-X-40MM



文档

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_936213-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_936213-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_936213-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

MULTILOCK Connector System

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本