



# 承 认 书

## APPROVA SHEET

品 名:

PARTS: 工字电感

客户名称:

CUSTOMER

料 号:

USER NO

规 格:

TYPE XR8\*10-601K-L

日 期:

DATE

东莞市祥如电子有限公司

DONG GUAN XIANG RU ELECTRONICS CO., LTD

TEL: 0769-87819715/87988351 FAX: 0769-87988471

| 编制          | 经理      | 业务        |  | 承认        | 审核         | 批准          |
|-------------|---------|-----------|--|-----------|------------|-------------|
| PREPARED BY | MANAGER | OPERATION |  | SIGNATURE | CHECKED BY | APPROVAL BY |
| 洪碧华         | 杨剑      | 陈启明       |  |           |            |             |


备注: 承认签章后请回复一份承认书(或复印件)给我们,其余的您们留作存档。如果在签章的承认(或复印)回复我们之前,下了有关此零件的订单且又无特别说明,那么我们就确定您们已完全承认了。

Please return one specification or one copy of it with your chop and signature of approval and retain the others for your record. In the event of an order being placed for this part number before the chop and signed with specification (or copy) is returned and without special explanation, it will be assumed that full approval have been given.

## 工程变更履历表

| 版次   | 变更日期      | 变更内容 | 制作  | 确认  |
|------|-----------|------|-----|-----|
| V1.0 | 2023.1.29 | 发行   | 吕晓婷 | 陈戊垚 |
|      |           |      |     |     |
|      |           |      |     |     |
|      |           |      |     |     |

### 1. 外形尺寸: (OUTLINE DIMENSION): (UNIT:mm)




|   |                 |
|---|-----------------|
| A | 9.5max          |
| B | 13.0max         |
| C | 有效长度<br>10.0min |
| D | 5.0±0.5         |
| E | 0.6±0.1         |
| d | 1.5max          |

备注: 1.套管无印字, 方式立式。

2. 有效长度: 引脚的有效长度指焊点或者套管出来最顶端引脚插件的有效长度。

### 2. 电原理图: (SCHEMATIC)



### 3. 绕线参数: (WINDING)

| 绕组<br>WDG | 进出端口<br>TERMINAL | 漆线规格<br>WIRESIZE | 绕制圈数<br>TURNS   | 套管<br>TUBE | 备注<br>REMARK |
|-----------|------------------|------------------|-----------------|------------|--------------|
| N1        | S-F              | 2UEW/155℃ Φ0.25  | 130TS±3TS (REF) | Φ9*13mm    | /            |

注:

|                 |     |                   |     |                    |    |                  |
|-----------------|-----|-------------------|-----|--------------------|----|------------------|
| 制 成<br>DRAWN BY | 洪碧华 | 审 核<br>CHECKED BY | 陈菊兴 | 认 可<br>APPROVED BY | 刘丰 | SHEET_OF_<br>2/3 |
|-----------------|-----|-------------------|-----|--------------------|----|------------------|

东莞市祥如电子有限公司  
DONGGUAN XIANGRU ELECTRONICS CO., LTD

## 4. 电气特性: (TECHNICAL PARAMETER)

| 编号<br>NO. | 测试项目<br>ITEM        | 测试端<br>MEASURED POINT | 测试数据<br>TECHNICALDATA | 测试条件<br>TEST CONDITION |
|-----------|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 1         | INDUCTANCE<br>(电感量) | L (S-F)               | 600uH min             | 1KHz 0.3V<br>30 Ω      |
| 2         | 居里温度                | S-F                   | T=155℃                | 1KHz 0.3V<br>30 Ω      |

## 5. 材料表: (TABLE OF MATERIALS)

| 序号 | 材料名称              | 材料规格型号                                       | UL 号                | 供应商                                                                                                               |
|----|-------------------|----------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 磁芯<br>CORE        | MnZn<br>Φ8*10*3.5                            | /                   | Yixing Yonghui magnetic element Ltd.<br>宜兴永辉磁性元件有限公司<br>Changzhou Magnet Electronics Co. , Ltd.<br>常州市万磁电子有限公司    |
| 2  | 漆包线<br>WIRE       | 2UEW /155℃<br>Φ0.25                          | E221719<br>/E206882 | Zhe Jiang HongBo Electric Line Wire Co.Ltd<br>浙江洪波线缆股份有限公司<br>Wuxi Jufeng Compound Wire Co. , Ltd.<br>无锡巨丰复合线有限公司 |
| 3  | 热缩套管<br>HEAT TUBE | Φ9*13mm<br>SALIPT<br>S-901-600/04<br>CA57600 | E209436<br>/E203950 | DongGuan Saltrt Co.Ltd<br>东莞三联热缩材料有限公司<br>Changzhou Tuohui Electronics Co. , Ltd.<br>常州市拓辉有限公司                    |
| 4  | 锡<br>TIN          | SN99.99                                      | /                   | Yunnan Tin Industry Co. , Ltd.<br>云南锡业股份有限公司                                                                      |

|                 |     |                   |     |                    |    |                  |
|-----------------|-----|-------------------|-----|--------------------|----|------------------|
| 制 成<br>DRAWN BY | 洪碧华 | 审 核<br>CHECKED BY | 陈菊兴 | 认 可<br>APPROVED BY | 刘丰 | SHEET_OF_<br>3/3 |
|-----------------|-----|-------------------|-----|--------------------|----|------------------|