RoHS



PCB. 参考图

技术要求：

1、天线端子主要技术指标：

1）额定负荷：24V/0.5A

2）接触电阻：≤30mΩ

3）绝缘电阻：≥500MΩ

4）插入力：　≤3.0KG

拔出力：　≥0.1KG

5）耐压：　500V/60s

6）寿命：　500次

7）耐焊接热：

人工焊：3s±0.5s　350℃±5℃

自动焊：3s±0.5s　260℃±5℃

8）工作温度：　-20℃～+75℃

2、天线端子不能松动。

3、该产品要求表面平整、清洁，不得扭曲。

4、该产品表面不得有划伤等缺陷。

5、该产品边缘不得有毛边。

6、未标注尺寸公差按左下表格。

序号	名称	数量	材质	电镀	备注
4	信号脚	1	H62铜	镀铜锡	T=0.3
3	架子	1	马口铁	/	T=0.4
2	绝缘体	1	PPA	-	棕色
1	头部	1	锌合金	镀铜锡	2.0台阶

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

标记	处数		更改文件号	签字	日期
设计	LPC	日期	21.12.24	标准化	日期
校对	LPJ	日期	21.12.24	审定	日期
审核	0 F	日期	21.12.24		

浙江富港电子有限公司

视图

F天线头

图样标记		重量	比例

IF-2222B-2.0-3.3

共　页　　第　页