








Dimensional Ordering Information					
Circuits Part No	Dimensions				
	A	B	C	D	E
2P	--	3.65	1.95	3.20	0.42
3P	2.50	4.90	3.00	4.20	0.42
4P	3.75	6.15	4.25	5.45	0.42
5P	5.00	7.40	4.25	6.70	0.42
6P	6.25	8.70	6.25	8.00	0.42
7P	7.50	9.95	6.25	9.25	0.42
8P	8.75	11.15	6.25	8.00	0.42
9P	10.00	12.40	6.25	8.00	0.42
10P	11.25	13.65	8.25	10.00	0.42
11P	12.50	14.90	8.25	10.00	0.42
12P	13.75	16.15	8.25	10.00	0.32
13P	15.00	17.40	8.25	10.00	0.32
14P	16.25	18.65	8.25	10.00	0.32
15P	17.50	19.90	8.25	10.00	0.32

产品要求:

材质: PA66 ,UL94V-0

外观要求: 外观无变形、缺胶等不良。




深圳市华德共创科技有限公司

Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD

电话: 0755-27129737 传真: 0755-29940187

-TOLERANCES-
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
公差参数表



TITLE: GH1.25胶壳
产品名称:

X.X ±0.30 X.X* ±3'

APPD: 核准: 谢亮

PART NO: HDGC1257H-XP
产品编号:

X.XX ±0.30 X.XX* ±2'

CHECK: 校对: 王建业






DATE SCALE UNIT CODE NUMBER

X.XXX ±0.10 X.XXX* ±1'

DRAW: 绘图: 黄艳兰

2010-09-21 1:1 mm A001

修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNATURE	日期 DATE
AO		NEW DWG		2012-09-21



产品要求:

1. 材质: 磷铜 C5191 (T=0.12mm);
2. 电镀标准: 先冲后镀 镀全锡 Ni底;
3. 包装标准: 每盘20K;



深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co., LTD
电话: 0755-27129737 传真: 0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表		TITLE: 产品名称: GH1.25-TER	
X.X ±0.30	X.X* ±3°	APPD: 核准: 谢亮	PART NO: 产品编号: HDGC1257-T
X.XX ±0.30	X.XX* ±2°	CHECK: 校对: 王建业	DATE SCALE UNIT CODE NUMBER
X.XXX ±0.10	X.XXX* ±1°	DRAW: 绘图: 黄艳兰	2012-09-21 1:1 mm A001