版次	变更摘要	日期
0	新产品发行	2020.12.08

序号	品名	材质
①	0.8- 卧式WTB胶芯	LCP UL94V-0 自然色
②	0.8- 卧式WTB端子	铜合金/表面镀锡
③	0.8- 卧式WTB焊片	铜合金/表面镀锡









SECTION A-A



技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
2. 温度范围：-25° C～85° C.
3. 额定电压：30V，AC/DC.
4. 耐电压：200V，AC/minute.
5. 接触电阻：≤0.02Ω.
6. 绝缘电阻:≥100MΩ.
7. 额定电流:0.5A AC/DC.

CKT	DIM A	DIM B	CKT	DIM A	DIM B
2	0.80	3.80	16	12.00	15.00
3	1.60	4.60	17	12.80	15.80
4	2.40	5.40	18	13.60	16.60
5	3.20	6.20	19	14.40	17.40
6	4.00	7.00	20	15.20	18.20
7	4.80	7.80	21	16.00	19.00
8	5.60	8.60	22	16.80	19.80
9	6.40	9.40	23	17.60	20.60
10	7.20	10.20	24	18.40	21.40
11	8.00	11.00	25	19.20	22.20
12	8.80	11.80	26	20.00	23.00
13	9.60	12.60	27	20.80	23.80
14	10.40	13.40	28	21.60	24.60
15	11.20	14.20			



P.C.B Layout

一般公差(TOLERANCE)
X. ±.50 .XX ±.10
.X ±.20 .XXX ±.05
ANGLES ±1°

深圳市韩下电子有限公司

品名 (TITLE)	贴片针座	制图 (DR)	黄彬
		校对 (CHKD)	张伟
料号 (DWG.NO)	HX-0.8-2PWT	审核 (APPD)	罗小春
比例 (SCALE) 1:1	单位 (UNITS) mm	张数 (SHEET) 1 OF 1	SIZE A4 / REV A

深圳市韩下电子有限公司