| REV. | EC# | DESCRIPTION | DATE | DRAWN | CHECK | APPROVED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | | 初版发行 | 2020-8-28 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| MUMBER OF PINS | DIM.A | DIM.B | DIM.C |
|---|---|---|---|
| 15P | 40 | 38.6 | 35 |
| 14P | 37.5 | 36.1 | 32.5 |
| 13P | 35 | 33.6 | 30 |
| 12P | 32.5 | 31.1 | 27.5 |
| 11P | 30 | 28.6 | 25 |
| 10P | 27.5 | 26.1 | 22.5 |
| 9P | 25 | 23.6 | 20 |
| 8P | 22.5 | 21.1 | 17.5 |
| 7P | 20 | 18.6 | 15 |
| 6P | 17.5 | 16.1 | 12.5 |
| 5P | 15 | 13.6 | 10 |
| 4P | 12.5 | 11.1 | 7.5 |
| 3P | 10 | 8.6 | 5 |
| 2P | 7.5 | 6.1 | 2.5 |










2PIN







PCB LAYOUT

技术要求:

1) 材质:见附表;
2) 电镀:见附表;
3) 塑件表面平整、光洁、无毛刺、气泡、烧焦、变形、浇口无拉伤、多料或缺料等不良现象;
4) 端子表面无氧化、电镀不良等现象。

适应基板厚度：1.2mm~1.6mm

温度范围：-25℃~85℃

额定电压：250V AC/DC

额定电流：3A

接触电阻：≤0.01Ω

绝缘电阻：≥1000MΩ

耐 压：1000V AC/minute

| NO. | NAME | Q'TY | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| 2 | PIN | n PCS | 材质:黄铜,电镀:镀亮锡60u"MIN |
| 1 | Housing | 1 PCS | 材质:PA66 (UL94V-0),颜色:本色 |

| GENERAL TOLERANCES | | | |
|---|---|---|---|
| DIM | TOL | DIM | DEG |
| X. | ±0.35 | X°. | ±3.00° |
| X.X | ±0.25 | X.X° | ±2.00° |
| X.XX | ±0.15 | X.XX° | ±1.00° |
| X.XXX | | X.XXX° | |

深圳市韩下电子有限公司

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DRAW : | 黄彬 | 2020-8-28 | TITLE: HX-XHB2.54-6PZZ | DRAW NAME: 插件针座 |
| DESIGN: | | | | |
| CHECK: | 张伟 | 2020-8-28 | SERIES: 1501 SERIES | DRAW NO. |
| APPROVED | 罗小春 | 2020-8-28 | P/N: | UNIT: mm / SHEET: 1/1 |
| CUSTOMER DRAWING | | | REV. 1.00 / SCALE N/A | |

深圳市韩下电子有限公司