REV.	ECN NO.	REVISED	DATE

RoHs 环保

K型









PCB Layout Diagram
Bottom View

NOTE:

1.MATERIAL:
- a.HOUSING:PA66 BLACK
- b.CONTACT:STAINLESS STEEL
  (SURFACE PLATING: Au-PLATING)
  SEE ORDERING INFORMATION

2.ELECTRIC:
- a.CONTACT RESISTANCE: 30 MILLIOHMS MAX
- b.INSULATION RESISTANCE: 100 MEGA OHMS MIN
- c.DIELECTNIC VOLTAGE: 500V AC ONE MINUTE
- d.OPERATING TEMPERATURE: -10°C~ +80°C

ORDERING INFORMATION

BH-18650-B1BA019

- BH: 电池盒
- 18650: 电池型号
- B: SMT 180° TYPE
- 1: MATERIAL:
  - 1A-PBT BLACK
  - 1B-PA66 BLACK
  - 2A-PPA BROWN
  - 2B-PPA BLACK
  - 3A-PPS BROWN
  - 3B-PPS BLACK
  - 4A-LCP WHITE
  - 4B-LCP BLACK
  - 5A-PA9T BLACK
  - 5B-PA46 BLACK
- A: PLATING:
  - A-Au-PLATING
  - J-Ni-PLATING
  - K-Sn-PLATING

工程部
2023-11-08
H. WANG

NO.	PART NAME	Q'TY	MATERIAL	PLATING & COLOR
2	TERMINAL	8	STAINLESS STEEL, T=0.30mm	Au-Plating
1	HOUSING	1	PA66	BLACK

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES

DECIMALS: X :±0.30, X.X :±0.25, X.XX :±0.20, X.XXX :±0.10
ANGLES: X :±1°, X.X :±0.5°

WEIGHT:

SHEET 1 OF 1

MYOUNG 美阳 www.meiyangdz.com

DSND	WangHeng	DATE	2023-11-08
CHKD	ZhouRuicai	DATE	2023-11-08
APVD	XueShunyong	DATE	2023-11-08
SCALE:	SIZE: A4	VIEW:	
UNIT: mm	REV.: A/0	OBJECT: MY	

TITLE: 电池盒BH-18650-4J Au SMT PA66 无定位柱

PART NO.: BH-18650-B1BA019

DRAW NO.:WD-CP-0355