

MSTBT 2,5/ 2-STF-5,08 - PCB 插拔式连接器



1805301

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1805301>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



插拔式连接器，额定横截面: 2.5 mm²，颜色: 绿色，额定电流: 12 A，额定电压(III/2): 320 V，触点表面: 锡，触点类型: 孔式插头，电位数: 2，行数: 1，位数: 2，连接量: 2，产品系列: MSTBT 2,5/..-STF，针距: 5.08 mm，接线方式: 带压片的螺钉连接，螺钉头规格: L 开槽，导线 / PCB连接方向: 0 °，锁扣: - 不带锁扣，插拔系统: COMBICON MSTB 2,5，互锁: 螺钉锁紧，安装: 螺纹法兰，包装类型: 纸箱包装

优势


- 通用型连接方式，可在全球范围内使用
- 最大接触力，升温较低
- 螺栓法兰保证高度的机械稳定性
- 允许连接两条绞线

商业数据

订货号	1805301
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	AACAGJ
产品关键代码	AACAGJ
目录页面	页码265 (C-1-2013)
GTIN	4017918046453
单件重量 (含包装)	4.66 g
单件重量 (不含包装)	4.302 g
关税号	8536909000
原产地	DE


技术数据

尺寸

尺寸图		
针距		5.08 mm
宽度 [w]		19.96 mm
高度[h]		15 mm
长度[l]		18.2 mm


图纸

图表



型号：MSTBT 2,5/...-STF-5,08，带MDSTBV 2,5/...-GF-5,08

图表



型号：MSTBT 2,5/...-STF-5,08，带MDSTB 2,5/...-GF-5,08


MSTBT 2,5/ 2-STF-5,08 - PCB 插拔式连接器



1805301


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1805301>

图表




型号：MSTBT 2,5/...-STF-5,08，带CCV 2,5/...-GF-5,08 P26THR

图表




型号：MSTBT 2,5/...-STF-5,08，带IC 2,5/...-STGF-5,08

图表



型号：MSTBT 2,5/...-STF-5,08，带CCV 2,5/...-GF-5,08 P...THR

图表




型号：MSTBT 2,5/...-STF-5,08，带MSTB 2,5/...-GF-5,08

MSTBT 2,5/ 2-STF-5,08 - PCB 插拔式连接器

1805301


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1805301>

图表



型号：MSTBT 2,5/...-STF-5,08，带CC 2,5/...-GF-5,08 P26THR

尺寸图




MSTBT 2,5/ 2-STF-5,08 - PCB 插拔式连接器



1805301


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1805301>

图表



型号：MSTBT 2,5/...-STF-5,08，带MSTBV 2,5/...-GF-5,08

图表



型号：MSTBT 2,5/...-STF-5,08，带CC 2,5/...-GF-5,08-LR P...THR

MSTBT 2,5/ 2-STF-5,08 - PCB 插拔式连接器



1805301

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1805301>

认证



CSA

认证ID: 13631



IECEE CB Scheme

认证ID: DE1-60988-B1B2



EAC

认证ID: B.01687



cULus Recognized

认证ID: E60425-19931011



VDE Zeichengenehmigung

认证ID: 40050694

MSTBT 2,5/ 2-STF-5,08 - PCB 插拔式连接器



1805301

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1805301>

分类

ECLASS

ECLASS-10.0.1	27440309
ECLASS-11.0	27460202
ECLASS-12.0	27460202

ETIM

ETIM 8.0	EC002638
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

MSTBT 2,5/ 2-STF-5,08 - PCB 插拔式连接器



1805301

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1805301>

产品环境合规性

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

Phoenix Contact 2023 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn