


MSTBV 2,5/ 6-GF-5,08 - PCB插座



1777112

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1777112>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



印刷线路板壳体，额定横截面: 2.5 mm²，颜色: 绿色，额定电流: 12 A，额定电压(III/2): 320 V，触点表面: 锡，触点类型: 针脚，电位数: 6，行数: 1，位数: 6，连接量: 6，产品系列: MSTBV 2,5/..-GF，针距: 5.08 mm，安装: 波峰焊，针脚排列: 直线排列，焊针[P]: 3.9 mm，每个电势的焊针数量: 1，插拔系统: COMBICON MSTB 2,5，针式连接器样式对齐: 标准，互锁: 螺钉锁紧，安装: 螺钉法兰，包装类型: 纸箱包装

优势

- 确保设备设计的高度灵活性 – 只需一个插座，便可满足运用了不同连接技术的连接器所需
- 通用型安装方式，可在全球范围内使用
- 竖直接触可实现在PCB上多排布局
- 螺栓法兰保证高度的机械稳定性

商业数据

订货号	1777112
包装单位	100 pc
最小订货量	100 pc
销售关键代码	AACSMD
产品关键代码	AACSMD
目录页面	页码317 (C-1-2013)
GTIN	4017918039288
单件重量 (含包装)	4.122 g
单件重量 (不含包装)	4 g
关税号	8536909000
原产地	CN

MSTBV 2,5/ 6-GF-5,08 - PCB插座


1777112

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1777112>




技术数据

尺寸

尺寸图		
针距		5.08 mm
宽度 [w]		40.64 mm
高度[h]		15.9 mm
长度[l]		8.6 mm
高度		12 mm
焊针长度[P]		3.9 mm


图纸

图表



型号：TFKC 2,5/...-STF-5,08 带 MSTBV 2,5/...-GF-5,08

图表



类型：MSTB 2,5/...-STF-5,08，带MSTBV 2,5/...-GF-5,08


MSTBV 2,5/ 6-GF-5,08 - PCB插座



1777112


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1777112>

图表




型号：TVMSTB 2,5/...-STF-5,08，带MSTBV 2,5/...-GF-5,08

图表




型号：FKCT 2,5/...-STF-5,08，带MSTBV 2,5/...-GF-5,08

图表



型号 : MVSTB(R/W) 2,5/...-STF-5,08 , 带MSTBV 2,5/...-GF-5,08

图表



型号 : FKCV 2,5/...-STF-5,08 , 带MSTBV 2,5/...-GF-5,08


MSTBV 2,5/ 6-GF-5,08 - PCB插座

1777112

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1777112>




图表




型号：FRONT-MSTB 2,5/...-STF-5,08 与MSTBV 2,5/...-GF-5,08配套

图表




型号：SMSTB 2,5/...-STF-5,08 , 带MSTBV 2,5/...-GF-5,08

图表



型号：FKCVW 2,5/...-STF-5,08，带MSTBV 2,5/...-GF-5,08

图表



型号：LPC 2,5/...-STF-5,08，带MSTBV 2,5/...-GF-5,08


MSTBV 2,5/ 6-GF-5,08 - PCB插座



1777112

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1777112>

图表



型号 : MSTBT 2,5/...-STF-5,08 , 带MSTBV 2,5/...-GF-5,08

MSTBV 2,5/ 6-GF-5,08 - PCB插座



1777112

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1777112>

认证



CSA

认证ID: 13631



IECEE CB Scheme

认证ID: DE1-60988-B1B2



EAC

认证ID: B.01687



cULus Recognized

认证ID: E60425-19931011



DNV GL

认证ID: TAE00001EY



VDE Zeichengenehmigung

认证ID: 40050648

MSTBV 2,5/ 6-GF-5,08 - PCB插座



1777112

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1777112>

分类

ECLASS

ECLASS-10.0.1	27440402
ECLASS-11.0	27460201
ECLASS-12.0	27460201

ETIM

ETIM 8.0	EC002637
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

MSTBV 2,5/ 6-GF-5,08 - PCB插座



1777112

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1777112>

产品环境合规性

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

Phoenix Contact 2023 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn