

# MINI接线盒 H450系列

MINIカートリッジ  
The MINI terminal block



H450-4



H450-6



H450-8



H450-4/6/8F



H450专利号: 202030235136.7

非在库品  
Items in the library of non-

询问胜蓝  
0755-8886 0059 当日出货

## 特点 Features

- \* 业界最小尺寸
- \* 可支持多种安装方法, 方便快捷。
- \* 传感器无需配专用连接器, LED灯即时显示工作状态, 简单直观。
- \* NPN、PNP双极性可切换。NPN-绿灯; PNP-红灯。
- \* 可对应的传感器电缆线尺寸为:  $\Phi 2.3 \sim \Phi 4.0$ (mm)。
- \* 业界最小サイズ
- \* 様々な取り付け方法をサポートし、便利である。
- \* センサーに専用コネクタを装備する必要がない。LEDライトはリアルタイムに動作状態を示し、簡単で直感的である。
- \* NPN、PNPバイポーラが切り換え可能。NPN-緑; PNP-赤。
- \* 対応できるセンサーのケーブルサイズ:  $\Phi 2.3 \sim \Phi 4.0$ (mm)。
- \* The minimal size
- \* Can support various installation methods, convenient and quick.
- \* Sensor without special connector, LED lamp instant display working state, simple and intuitive.
- \* NPN and PNP bipolar swappable. NPN - green light; PNP - red light.
- \* to the corresponding sensor cable size for:  $\Phi 2.3 \sim \Phi 4.0$ (mm)。

## 订货范例 Order

型号 Model	电缆长度 Cable Length
H450-4	标配3000mm*

注: \* 其它长度有: 5000mm、10000mm  
\* "F" 带对插插头; 线长3000/100, L1=3000; L2=100(接线图)  
\* 以上为标准线型号, 如需使用高柔线材, 请到型号后加"T", 详情请咨询相关销售人员。  
\* 孔位-导线颜色可根据需求定制, 详情请咨询相关销售人员。

## 选型参考 Type selection reference

型号 Model	H450-4	H450-6	H450-8	H450-4/6/8F
名称 Name	Mini型 4位接线盒	Mini型 6位接线盒	Mini型 8位接线盒	Mini型 4/6/8位接线盒

\* 接线盒输入信号可切换为NPN型或PNP型, 详见说明书。  
\* Junction box input signals can be switch to NPN and PNP, see the instructions.

## 规格参数 Specifications

输入 Input	额定电流 Nominal operating current	1A
	额定电压 Nominal coil voltage	DC24V

## 孔位-导线颜色对应表 Hole position - wire color corresponding table

孔位	P	N	1	2	3	4
颜色	红	黑	棕	橙	绿	黄


### H450-6/6T/6F/6TF孔位-导线颜色对应表

孔位	P	N	1	2	3	4	5	6
颜色	红	黑	棕	橙	绿	黄	蓝	白

### H450-8/8T/8F/8TF孔位-导线颜色对应表


孔位	P	N	1	2	3	4	5	6	7	8
颜色	红	黑	棕	橙	绿	黄	蓝	白	灰	紫

## 接线图 Wiring diagram




注: L1=L2时, 不要母头及后端焊线, 不特殊注明线材的用普通线。

## 配线图 Wiring Diagram



## 外形图 Dimensions



## 配件 Accessories



### 分类

- T 总线模块
- T 端子台
- Y 电气控制
- X 连接电缆
- D 照明
- H 电气配件
- P 开关电源
- G 辅材配件
- F 气动附件