

N=PIN数



材料Material
原料Insulator:PBT/PA9T/6T(UL 94V-0)
相关材料Related Material：Brass
表面涂层Surface Coating: Au Over Ni

规格Specification
额定电流Current rating:2.5AMP
耐压Dielectric Withstanding Voltage:1000v Ac Min
绝缘电阻Insulation Resistance:1000MΩ min
接触电阻Contact resistance:20MΩ Max
工作温度Working Temperature:-45℃~+105℃
Max.Processing Temp瞬时温度：
PBT 230°±5° 10S
PA6T/9T 260° ±5° 10S



P.C.B LAYOUT

L	PC	PA	L	PC	PA
11.2	3.0	5.7	19.0	3.0	13.5
11.6	3.0	6.1	20.0	3.0	14.5
12.0	3.0	6.5	21.0	3.0	15.5
13.0	3.0	7.5	22.0	3.0	16.5
14.0	3.0	8.5	23.0	3.0	17.5
15.0	3.0	9.5	24.0	3.0	18.5
16.0	3.0	10.5	25.0	3.0	19.5
17.0	3.0	11.5			
18.0	3.0	12.5			

上海洲日电子有限公司
Shanghai Zhouri Electronics CO.,LTD
上海康司玛电子设备进出口有限公司
Shanghai KangSiMa Eletronic Equipment
import and export Co.,LTD
tel:021-51571121
fax:021-51571120
http//www.zhouri.net
http//www.ksmchina.com

绘图:	NIU	日期:2024-06-28
审核:	ZHANG	日期:2024-06-28
版本编号:	ZRLCGY2024-06-28-CJ/A1	

产品名称: PZ2.54-2xN-11.2-9T

第三视角: 单位: mm 比例: 图幅:A4 页次 共 01 第 01