


SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 1A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 125V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25℃~ +85℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 500mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 500V AC/minute
- 7、Material: Wafer LCP UL94-V0
Pin Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm		
		A	B	C
2	XD-1.25-2PWT-XX	1.25	7.30	3.10
3	XD-1.25-3PWT-XX	2.50	8.60	4.35
4	XD-1.25-4PWT-XX	3.75	9.80	5.60
5	XD-1.25-5PWT-XX	5.00	11.10	6.85
6	XD-1.25-6PWT-XX	6.25	12.30	8.10
7	XD-1.25-7PWT-XX	7.50	13.60	9.35
8	XD-1.25-8PWT-XX	8.75	14.90	10.60
9	XD-1.25-9PWT-XX	10.00	16.10	11.85
10	XD-1.25-10PWT-XX	11.25	17.30	13.10
11	XD-1.25-11PWT-XX	12.50	18.60	14.35
12	XD-1.25-12PWT-XX	13.75	19.85	15.60
13	XD-1.25-13PWT-XX	15.00	21.10	16.85
14	XD-1.25-14PWT-XX	16.25	22.35	18.10
15	XD-1.25-15PWT-XX	17.50	23.60	19.35
16	XD-1.25-16PWT-XX	18.75	24.85	20.60
17	XD-1.25-17PWT-XX	20.00	26.10	21.85
18	XD-1.25-18PWT-XX	21.25	27.35	23.10
19	XD-1.25-19PWT-XX	22.50	28.60	24.35
20	XD-1.25-20PWT-XX	23.75	29.85	25.60

Ordering Information



GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	03
DIM TOL		审核 CHECK	
X.X ±0.30		批准 APPROVAL	
X.XX ±0.20		比例 SCALE	
X.XXX ±0.10		投影 Projection	
Angle ±3.0°			
1	初版发行		
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	

XD 深圳讯答科技有限公司
ShenzhenXuntaTechnology Co.,Ltd

产品名称 TITLE	1.25 单排 卧贴	版本 REV.	A
产品料号 PART NO.	XD-1.25-NPWT-XX	单位 UNITS	mm
材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1