

# Bakon<sup>®</sup> 518-2

## 手腕带在线监测仪

### ● 描述

自2000年以来，越来越多的公司都要获得ISO认证。在电子产品和静电产品领域生产高质量的产品，成为共同的目标。

我们专门设计了手腕带在线监测仪，它不断为人体释放静电，并有红灯闪烁、鸣叫，提醒用户手腕带断开或接地不好。


### ● 特征

- 不需要用设备检查。
- 在手腕带需要调节的时候，仪器会有提示，以保证生产中产品的质量。
- 高精度度。
- 小巧轻便，方便易用。
- 低价格，节约成本。
- 此仪器适合任何一种带香蕉插的手腕带。

### ● 规格

型号 -- BK518-2                      输入 -- 6V DC  
材料 -- ABS                              尺寸 -- 110\* 60 \*29 ( mm )  
重量 -- 110g ( 不包括电源适配器 )

### ● 使用方法



因为每条腕手腕带都有固定的1MΩ电阻，但是每个人的人体阻抗值是不同的，该仪器对人体电阻系数非常敏感，在使用过程中，必须通过对仪器电阻进行调节，以达到该仪器对人体电阻系数的敏感度。

(A)人体电阻低于1MΩ时，把仪器前方的电阻调节器向左转增加电阻，绿灯亮时即为正确的方位。

(B)人体电阻高于1MΩ时，把仪器前方的电阻调节器向右转减少电阻，绿灯亮时即为正确的方位。

# 产品保修卡 (主卡)

## Repair Warranty (Principle)

产品型号: \_\_\_\_\_ Model: \_\_\_\_\_  
使用单位: \_\_\_\_\_ Customer: \_\_\_\_\_  
出厂编号: \_\_\_\_\_ Product No: \_\_\_\_\_  
出厂时间: \_\_\_\_\_ Date of Production: \_\_\_\_\_  
购机日期: \_\_\_\_\_ Date of Purchase: \_\_\_\_\_  
发卡人: \_\_\_\_\_ Issued by: \_\_\_\_\_

由购买日起, 提供\_\_\_\_\_月保修  
From the date of purchasing, we provide \_\_\_\_\_months repair warranty

# 售后服务客户意见书 (副卡)

## After Sale Suggestion (Subordinate)

用户: \_\_\_\_\_  
Customer: \_\_\_\_\_  
发出日期: \_\_\_\_\_ 电话号码: \_\_\_\_\_  
Delivery Date: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_  
用户地址: \_\_\_\_\_  
Address: \_\_\_\_\_  
经销商名称: \_\_\_\_\_  
Distributor: \_\_\_\_\_  
票据号码: \_\_\_\_\_ 发票日期: \_\_\_\_\_  
Invoice NO: \_\_\_\_\_ Invoice Date: \_\_\_\_\_  
产品型号: \_\_\_\_\_ 机身编号: \_\_\_\_\_  
Product Model: \_\_\_\_\_ Product NO: \_\_\_\_\_

### 保修条例:

1. 用户须在购物后一个月内将保修登记卡副卡寄往本公司, 您方可享受我司提供的免费保修。
2. 保修产品时, 保修卡和购机单据, 若两者手续不全则不在免费保修范围。
3. 产品凡因人为损坏, 如: 不按说明书操作使用, 接入不当电源或非经本公司维修中心认可自行维修等, 均不属于本保修范围。
4. 保修期满后, 为了能更持久完善地为您提供服务, 我们将酌情收取成本费。

### Warranty Terms:

1. The table for feedback from customers should be returned to our company within a month after the date of purchase. In this way, customers may enjoy one-month repair warranty.
2. Repair Warranty and Purchase Certificate should be presented. The warranty only applies when all the required documents are available.
3. The warranty does not apply when the equipment has received damage through abuse, carelessness, improper installation, accident or mishandling during shipment, connecting to improper line voltage, or has been serviced by anyone other than an authorized factory representative.
4. After the warranty period, we are ready to provide charged repair service, perfect as always.

### 尊敬的客户:

非常感谢您选用本公司产品, 为了进一步改善产品质量和加强彼此之间的交流, 敬请留下您宝贵的意见。

Dear Sir / Madam:

Thank you for purchasing our products.To improve our service and ensure the proper use of our products,please kindly write down your suggestions.

名称:

Name of Product: \_\_\_\_\_

采购日期:

Date of Purchase: \_\_\_\_\_

建议:

Your Suggestions: \_\_\_\_\_

包装:

Package: \_\_\_\_\_

性能:

Functions: \_\_\_\_\_

其它:

Others: \_\_\_\_\_

日期:

Date: \_\_\_\_\_

# Bakon<sup>®</sup>

## 合格证

GUARANTEE CARD

本产品经检验符合技术标准

The product conforms to the technical standards

检验员  
Q.C.



深圳市白光电子科技有限公司  
SHENZHEN BAKON ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

## 产品保修卡

Warranty card

本产品保修期自购买日起十二个月内有效, 凡属产品质量问题, 凭本卡及收据由本公司负责免费维修。我公司收到返修机后, 2个工作日内修好并返还给客户。

The warranty is valid in one year since the purchase of this ,any quality problem found,please send back to us with courier fee to be collected,upon receipt of the returning unit,we will repair it and send back to customer within two working days.

注: 本产品返厂维修时, 必须附上保修卡, 否则将不予以免费维修, 谢谢合作!

Notice:Please enclose the warranty card along with the returning product, or else we have the right to reject the repairing,thanks for your corporation.



**深圳市白光电子科技有限公司**  
**SHENZHEN BAKON ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.**

全国统一服务热线：0755-89575688

总部地址(ADD)：深圳市光明新区马田街道瑞辉大厦9楼

制造工厂(MFR)：河南白光工具有限公司

生产地址(ADD)：河南省郑州市航空港区锦荣信息科技园7栋

公众号(MP)：BAKON白光

网址(SITE)：www.bakon.cn      Email：postmaster@bakon.cn