Kinghelm®










SCHEMATIC




P.C.B LAYOUT
BOTTOM VIEW

| OPERATING FORCE |
|---|
| 120±30 gf |
| 200±50 gf |
| 300±100 gf |
| 400±100 gf |
| 550±100 gf |

注：“*”表示关键尺寸（3个）.

| NO. | PARTS | MATERIALS | Q'TY | FINISH |
|---|---|---|---|---|
| 8 | | | | |
| 7 | | | | |
| 6 | | | | |
| 5 | SPRING 弹 簧 | SUS WIRE 钢 线 | 1 | NATURAL |
| 4 | CONTACT 夹 仔 | PBS C5210R-EH 磷 铜 | 2 | Ag CLAD |
| 3 | CASE 胶 座 | PBT 3310/BRASS STRIP PBT/青 铜 | 1 | BLACK/Ag PLATED OVER Ni PLATED |
| 2 | COVER 胶 盖 | POM 赛 钢 | 1 | WHITE |
| 1 | KNOB 胶 头 | POM 赛 钢 | 1 | BLUE |

TOLERANCE UNLESS SPECIFIED
WITHIN 1.5mm : ±0.1mm
OVER 1.5mm : ±0.2mm

| ISSUE | DATE | DESCRIPTIONS OF REVISION | APPD. |
|---|---|---|---|
| A | 19-Mar-2012 | 初 版 | |

TITLE : PUSH SWITCH
UNIT : mm
DRWG NO.: KH-PB-22E18-WS
MODEL: PB-22E18
SCALE: 4:1
DWN. 19-Mar-2012
CHK'D
APPD.

深圳市金航标电子有限公司