客户确认	
日　期	



加工说明：

1. 线材两端剥皮$2.5^{+0.5}_{-0}$ mm后，打压2008T。
2. 按接点表进行穿壳
3. 线材与端子拉力须大于0.8Kg/F

接点表：

H1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
颜色	红	黑	红	黑	红	黑	红	黑	红	黑

序号	材 料 规 格	用量	单位	代码
3	UL1571#28 红*5，黑*5	各60	mm	/
2	2008T(PHD2.0端子)	20	PCS	/
1	2008H-2*5P PITCH：2.0mm	2	PCS	/

核准：	日期：	Ckmtw 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRYCO.,LTD
业务：	日期：	品名规格：2H/2008H-2*5P*2+UL1571#28 L=50mm
		客户料号 /
制图：LYF	日期：2021-12-1	单位 mm　比例 /
		图纸编号：S049920001　版本 A