REV.	DESCRIPTION	ECN NO.	NAME	DATE



SPECIFICATIONS
Current Rating: 3Amps
Insulation Resistance: 1000MΩ Min
Contact Resistance: 20mΩ Max
Withstanding Voltage: AC 1000V
Operation Temperature:-40°to+105°
Contact Material: Brass
Standard: PA6T
Insrlator Material: Polyester(UL 94V-0)
Contact Plating: Gold Flash
Max.Processing Temp: 240°C for30-60seconds
(260°C for5seconds)





P/N	PIN	DIM.A	DIM.B
B254YP-ZD01P-PC032	1	0.00	2.54
B254YP-ZD02P-PC032	2	2.54	5.08
B254YP-ZD03P-PC032	3	5.08	7.62
B254YP-ZD04P-PC032	4	7.62	10.16
B254YP-ZD05P-PC032	5	10.16	12.70
B254YP-ZD06P-PC032	6	12.70	15.24
B254YP-ZD07P-PC032	7	15.24	17.78
B254YP-ZD08P-PC032	8	17.78	20.32
B254YP-ZD09P-PC032	9	20.32	22.86
.....	.....	.....	.....
B254YP-ZD40P-PC032	40	(PIN-1)X2.54	(PIN)X2.54



RECOMMEND P.C.B LAYOUT
PCB TOLERANCE:±0.05 (TOP VIEW)

GENERAL TOLERANCE	DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD	BXCONN®
DIM. TOL. x. ±0.30 x.x ±0.20 x.xx ±0.10 GENERAL ANGLE: X.° ±0.5° X.X° ±0.5° X.XX° ±0.5°	TITLE: 2.54FH H8.5 1xnPin 180度 Y型 PC3.2 6T	
	DWG. NO.: B254YP-ZDXP-PC032 / CHECKED: MAX	
	PART NO.: B254YP-ZDXP-PC032 / DRAWN: ELLA	
	UNIT: mm / SCALE: none / SHEET: 1of 1 / DWG. SIZE: A4 / LAYER: bxconn / APPROVED: WILL	