




- 塑胶防水连接器 ETC系列，
- 结构类型：板后安装插座，
- 插头类型：母转公带线，
- 连接方式：卡扣式，
- 标准：USB3.1,USB3.0,USB2.0
- 屏蔽：可定制，
- 认证：CE RoHS，

机械参数

| | |
|-------|----------------------|
| 外壳材料： | 热塑性塑料PA66 阻燃等级：V-0 |
| 导体材料： | 黄铜 |
| 线缆材料： | PVC外被 |
| 连接方式： | 螺纹锁紧(T);卡扣锁紧(B) |
| 防护等级： | IP67，IP68 |
| 额定电压： | 30V |
| 额定电流： | 1.5A |
| 绝缘电阻： | 2000 mΩ |
| 适用温度： | -40°C ~ +105°C |
| 插拔次数： | ≥2000~10000次(Cycles) |

尺寸图



开孔尺寸
hole opening size

订购产品

| 产品名称 | 标准 | 线材 | 屏蔽 | 产品型号 | 3D 下载 | 2D 下载 |
|-------------------------------|---------|-----|----|---------------------------------|----------|-------------------|
| TYPE-C 母头/公头 带线 板后插座(卡扣式)-xx米 | USB 2.0 | PVC | 是 | E10B-FT2-PWF/MT2-NWA-xxPV-S | | |
| TYPE-C 母头/公头 带线 板后插座(卡扣式)-xx米 | USB 2.0 | PVC | 否 | E10B-FT2-PWF/MT2-NWA-xxPV | | |
| TYPE-C 母头/公头 带线 板后插座(卡扣式)-xx米 | USB 2.0 | PU | 是 | E10B-FT2-PWF/MT2-NWA-xxPU-S | | |
| TYPE-C 母头/公头 带线 板后插座(卡扣式)-xx米 | USB 2.0 | PU | 否 | E10B-FT2-PWF/MT2-NWA-xxPU | | |
| TYPE-C 母头/公头 带线 板后插座(卡扣式)-xx米 | USB 3.0 | PVC | 是 | E10B-FT3-PWF/MT3-NWA-xxPV-S | | |
| TYPE-C 母头/公头 带线 板后插座(卡扣式)-xx米 | USB 3.0 | PVC | 否 | E10B-FT3-PWF/MT3-NWA-xxPV | | ↓ |
| TYPE-C 母头/公头 带线 板后插座(卡扣式)-xx米 | USB 3.0 | PU | 是 | E10B-FT3-PWF/MT3-NWA-xxPU-S | | |
| TYPE-C 母头/公头 带线 板后插座(卡扣式)-xx米 | USB 3.0 | PU | 否 | E10B-FT3-PWF/MT3-NWA-xxPU | | |
| TYPE-C 母头/公头 带线 板后插座(卡扣式)-xx米 | USB 3.1 | PVC | 是 | E10B-FT3.1-PWF/MT3.1-NWA-xxPV-S | | |
| TYPE-C 母头/公头 带线 板后插座(卡扣式)-xx米 | USB 3.1 | PVC | 否 | E10B-FT3.1-PWF/MT3.1-NWA-xxPV | | ↓ |
| TYPE-C 母头/公头 带线 板后插座(卡扣式)-xx米 | USB 3.1 | PU | 是 | E10B-FT3.1-PWF/MT3.1-NWA-xxPU-S | | |
| TYPE-C 母头/公头 带线 板后插座(卡扣式)-xx米 | USB 3.1 | PU | 否 | E10B-FT3.1-PWF/MT3.1-NWA-xxPU | | |

[TYPE-C母/公 带线板后插座\(卡扣式\)](#)

| | | | | | | |
|-------------------------------|---------|-----|---|-----------------------------|--|--|
| TYPE-C 母头/公头 带线 板后插座(卡扣式)-xx米 | USB 4.0 | PVC | 是 | E10B-FT4-PWF/MT4-NWA-xxPV-S | | |
| TYPE-C 母头/公头 带线 板后插座(卡扣式)-xx米 | USB 4.0 | PVC | 否 | E10B-FT4-PWF/MT4-NWA-xxPV | | |
| TYPE-C 母头/公头 带线 板后插座(卡扣式)-xx米 | USB 4.0 | PU | 是 | E10B-FT4-PWF/MT4-NWA-xxPU-S | | |
| TYPE-C 母头/公头 带线 板后插座(卡扣式)-xx米 | USB 4.0 | PU | 否 | E10B-FT4-PWF/MT4-NWA-xxPU | | |

*如需要订购其他搭配或者线材，请咨询客服

资料下载

| | |
|--------|---|
| 产品目录 | CAZN正成-塑胶防水连接器选型画册 |
| EMC | EMC证书 、 EMC报告 、 REACH报告 |
| RoHS | 证书 、 报告 |
| 防水测试报告 | 证书 、 报告 |