




- 塑胶防水连接器 HDMI系列，
- 结构类型：板后安装插座，
- 插头类型：母转公带线，
- 连接方式：螺纹式，
- 规格：HDMI 2K、HDMI 4K、HDMI 8K
- 线材：PVC、PU、PE
- 线长：可定制，
- 屏蔽：是/否，
- 认证：CE RoHS，

## 机械参数

塑料材料：	PA66，尼龙，增强尼龙，硅胶
金属材料：	铜镀金
连接方式：	螺纹锁紧(T)
接线方式：	焊接、焊板
接触电阻：	30 mΩ
插拔次数：	≥10000次(Cycles)
绝缘阻抗：	≥100 mΩ DC500V
适用温度：	-40°C ~ +105°C
额定电流：	50 mA
防护等级：	IP67
产品规格：	13/16"-28UNS

尺寸图



订购产品

产品名称	规格	线材	屏蔽	产品型号	3D 下载	2D 下载
HDMI 母头板后/公直头 带线 成型插座(螺纹式)-xx米	HDMI-2K	PVC	是	E13T-FH2-PWF/MH2-NWA-xxPV-S		<a href="#">↓</a>
HDMI 母头板后/公直头 带线 成型插座(螺纹式)-xx米	HDMI-2K	PVC	否	E13T-FH2-PWF/MH2-NWA-xxPV		
HDMI 母头板后/公直头 带线 成型插座(螺纹式)-xx米	HDMI-2K	PU	是	E13T-FH2-PWF/MH2-NWA-xxPU-S		<a href="#">↓</a>
HDMI 母头板后/公直头 带线 成型插座(螺纹式)-xx米	HDMI-2K	PU	否	E13T-FH2-PWF/MH2-NWA-xxPU		
HDMI 母头板后/公直头 带线 成型插座(螺纹式)-xx米	HDMI-2K	PE	是	E13T-FH2-PWF/MH2-NWA-xxPE-S		<a href="#">↓</a>
HDMI 母头板后/公直头 带线 成型插座(螺纹式)-xx米	HDMI-2K	PE	否	E13T-FH2-PWF/MH2-NWA-xxPE		
HDMI 母头板后/公直头 带线 成型插座(螺纹式)-xx米	HDMI-4K	PVC	是	E13T-FH4-PWF/MH4-NWA-xxPV-S		<a href="#">↓</a>
HDMI 母头板后/公直头 带线 成型插座(螺纹式)-xx米	HDMI-4K	PVC	否	E13T-FH4-PWF/MH4-NWA-xxPV		
HDMI 母头板后/公直头 带线 成型插座(螺纹式)-xx米	HDMI-4K	PU	是	E13T-FH4-PWF/MH4-NWA-xxPU-S		<a href="#">↓</a>
HDMI 母头板后/公直头 带线 成型插座(螺纹式)-xx米	HDMI-4K	PU	否	E13T-FH4-PWF/MH4-NWA-xxPU		
HDMI 母头板后/公直头 带线 成型插座(螺纹式)-xx米	HDMI-4K	PE	是	E13T-FH4-PWF/MH4-NWA-xxPE-S		<a href="#">↓</a>
HDMI 母头板后/公直头 带线 成型插座(螺纹式)-xx米	HDMI-4K	PE	否	E13T-FH4-PWF/MH4-NWA-xxPE		

HDMI 母头板后/公直头 带线 成型插座(螺纹式)-xx米	HDMI-8K	PVC	是	E13T-FH8-PWF/MH8-NWA-xxPV-S		<a href="#">↓</a>
HDMI 母头板后/公直头 带线 成型插座(螺纹式)-xx米	HDMI-8K	PVC	否	E13T-FH8-PWF/MH8-NWA-xxPV		
HDMI 母头板后/公直头 带线 成型插座(螺纹式)-xx米	HDMI-8K	PU	是	E13T-FH8-PWF/MH8-NWA-xxPU-S		<a href="#">↓</a>
HDMI 母头板后/公直头 带线 成型插座(螺纹式)-xx米	HDMI-8K	PU	否	E13T-FH8-PWF/MH8-NWA-xxPU		
HDMI 母头板后/公直头 带线 成型插座(螺纹式)-xx米	HDMI-8K	PE	是	E13T-FH8-PWF/MH8-NWA-xxPE-S		<a href="#">↓</a>
HDMI 母头板后/公直头 带线 成型插座(螺纹式)-xx米	HDMI-8K	PE	否	E13T-FH8-PWF/MH8-NWA-xxPE		

\*如需要选择其他线材，请咨询客服

## 资料下载

产品目录	<a href="#">CAZN正成-塑胶防水连接器选型画册</a>
EMC	<a href="#">EMC证书</a> 、 <a href="#">EMC报告</a> 、 <a href="#">REACH报告</a>
RoHS	<a href="#">证书</a> 、 <a href="#">报告</a>
防水测试报告	<a href="#">证书</a> 、 <a href="#">报告</a>