


| Dept | Qty |
|------|-----|
| DC   | 1   |
| ED   | 1   |
| IE   | 1   |
| ISO  | 1   |
| PD   | 1   |
| R&D  | 1   |
| SD   | 1   |
| QA   | 1   |
| QC   | 1   |
| QE   | 1   |

本为全部的知识产权及其权利 (包括但不限于商标、专利、版权、商业秘密和专有技术) 以及由接收人以外的任何一方披露信息。 此处提供的所有知识产权仅供参考, 并不构成以任何格式或方式使用其授予。 未经授权的使用或修改, 严禁未经授权的使用或修改。 未经授权或延后使用这些权利并不构成对这些权利的放弃。

晨翔料号: DS1013-14RSiB-B-0

备注:

- 1. 电性说明:
  - 1.1 接触阻抗: 20毫欧最大
  - 1.2 耐压: 600伏交流电一分钟
  - 1.3 绝缘阻抗: 1000兆欧最小
  - 1.4 额定电流: 3安
- 2. 环境特性:
  - 2.1 工作温度: -40~+105° C
- 3. 材料:
  - 3.1 端子: H62黄铜, 镍底镀金
  - 3.2 胶芯: PBT, 黑色, 阻燃
- 4. 产品符合欧盟RoHS环保要求



|                   |                  |                 |        |                                                                                                                                                    |                                                                                       |        |                             |  |
|-------------------|------------------|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|--|
| GENERAL TOLERANCE |                  | ANGLE TOLERANCE |        | PROJECTION                                                                                                                                         |  | TITLE  | 2.54mm简牛, 14PIN, 弯插, 镀金, 黑胶 |  |
| X.                | ±0.60            | X.              | ±5°    | UNITS                                                                                                                                              | mm                                                                                    |        | 针长16/21mm                   |  |
| .X                | ±0.38            | .X              | ±3°    | SHEET SIZE                                                                                                                                         | A4                                                                                    | SERIES | DS1013 SERIES               |  |
| .XX               | ±0.25            | .XX             | ±2°    |  <b>晨翔电子有限公司</b><br><b>CONNFLY CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD</b> |                                                                                       |        |                             |  |
| DRAWING TYPE      |                  | CUSTOMER        |        |                                                                                                                                                    |                                                                                       |        |                             |  |
| SCALE             | 1:1              | SHEET           | 1 OF 1 |                                                                                                                                                    |                                                                                       |        |                             |  |
| DRAWING NO.       | C-DS1013-XXXXX-A |                 |        |                                                                                                                                                    |                                                                                       |        |                             |  |