




- 塑胶防水连接器 E16 HDMI系列，
- 结构类型：板后安装插座，
- 插头类型：母转公带线，
- 连接方式：卡扣式，
- 规格：HDMI 2K、HDMI 4K、HDMI 8K
- 线材：PVC、PU、PE
- 线长：可定制，
- 屏蔽：是/否，
- 认证：CE RoHS，

机械参数

|        |               |
|--------|---------------|
| 外壳材料：  | 增强尼龙，黑色       |
| 插针材料：  | 黄铜，镀金         |
| 密封材料：  | 硅胶，黑色         |
| 绝缘体材料： | 增强尼龙，黑色       |
| 连接方式：  | 卡扣锁紧(B)       |
| 接线方式：  | 焊接            |
| 接触阻抗：  | ≤30mΩ         |
| 插拔次数：  | ≥500次         |
| 绝缘阻抗：  | 100MΩ         |
| 适用温度：  | -40°C ~ +80°C |
| 额定电流：  | 1.5A          |
| 额定电压：  | DC500V        |
| 防护等级：  | IP67          |
| 产品规格：  | 1"-20UNEF     |

尺寸图



订购产品

| 产品名称                               | 规格      | 线材  | 屏蔽 | 产品型号                        | 3D<br>下载 | 2D<br>下载          |
|------------------------------------|---------|-----|----|-----------------------------|----------|-------------------|
| E16 HDMI 母头板后/公直头 带线 成型插座(卡扣式)-xx米 | HDMI-2K | PVC | 是  | E16B-FH2-PWF/MH2-NWA-xxPV-S |          |                   |
| E16 HDMI 母头板后/公直头 带线 成型插座(卡扣式)-xx米 | HDMI-2K | PVC | 否  | E16B-FH2-PWF/MH2-NWA-xxPV   |          |                   |
| E16 HDMI 母头板后/公直头 带线 成型插座(卡扣式)-xx米 | HDMI-2K | PU  | 是  | E16B-FH2-PWF/MH2-NWA-xxPU-S |          |                   |
| E16 HDMI 母头板后/公直头 带线 成型插座(卡扣式)-xx米 | HDMI-2K | PU  | 否  | E16B-FH2-PWF/MH2-NWA-xxPU   |          |                   |
| E16 HDMI 母头板后/公直头 带线 成型插座(卡扣式)-xx米 | HDMI-2K | PE  | 是  | E16B-FH2-PWF/MH2-NWA-xxPE-S |          |                   |
| E16 HDMI 母头板后/公直头 带线 成型插座(卡扣式)-xx米 | HDMI-2K | PE  | 否  | E16B-FH2-PWF/MH2-NWA-xxPE   |          |                   |
| E16 HDMI 母头板后/公直头 带线 成型插座(卡扣式)-xx米 | HDMI-4K | PVC | 是  | E16B-FH4-PWF/MH4-NWA-xxPV-S |          | <a href="#">↓</a> |
| E16 HDMI 母头板后/公直头 带线 成型插座(卡扣式)-xx米 | HDMI-4K | PVC | 否  | E16B-FH4-PWF/MH4-NWA-xxPV   |          |                   |
| E16 HDMI 母头板后/公直头 带线 成型插座(卡扣式)-xx米 | HDMI-4K | PU  | 是  | E16B-FH4-PWF/MH4-NWA-xxPU-S |          |                   |
| E16 HDMI 母头板后/公直头 带线 成型插座(卡扣式)-xx米 | HDMI-4K | PU  | 否  | E16B-FH4-PWF/MH4-NWA-xxPU   |          |                   |
| E16 HDMI 母头板后/公直头 带线 成型插座(卡扣式)-xx米 | HDMI-4K | PE  | 是  | E16B-FH4-PWF/MH4-NWA-xxPE-S |          |                   |
| E16 HDMI 母头板后/公直头 带线 成型插座(卡扣式)-xx米 | HDMI-4K | PE  | 否  | E16B-FH4-PWF/MH4-NWA-xxPE   |          |                   |
| E16 HDMI 母头板后/公直头 带线 成型插座(卡扣式)-xx米 | HDMI-8K | PVC | 是  | E16B-FH8-PWF/MH8-NWA-xxPV-S |          |                   |

|                                    |         |     |   |                             |  |  |
|------------------------------------|---------|-----|---|-----------------------------|--|--|
| E16 HDMI 母头板后/公直头 带线 成型插座(卡扣式)-xx米 | HDMI-8K | PVC | 否 | E16B-FH8-PWF/MH8-NWA-xxPV   |  |  |
| E16 HDMI 母头板后/公直头 带线 成型插座(卡扣式)-xx米 | HDMI-8K | PU  | 是 | E16B-FH8-PWF/MH8-NWA-xxPU-S |  |  |
| E16 HDMI 母头板后/公直头 带线 成型插座(卡扣式)-xx米 | HDMI-8K | PU  | 否 | E16B-FH8-PWF/MH8-NWA-xxPU   |  |  |
| E16 HDMI 母头板后/公直头 带线 成型插座(卡扣式)-xx米 | HDMI-8K | PE  | 是 | E16B-FH8-PWF/MH8-NWA-xxPE-S |  |  |
| E16 HDMI 母头板后/公直头 带线 成型插座(卡扣式)-xx米 | HDMI-8K | PE  | 否 | E16B-FH8-PWF/MH8-NWA-xxPE   |  |  |

\*如需要选择其他线材，请咨询客服

## 资料下载

|        |   |
|--------|---|
| 产品目录   | <a href="#">CAZN正成-塑胶防水连接器选型画册</a>                                      |
| EMC    | <a href="#">EMC证书</a> 、 <a href="#">EMC报告</a> 、 <a href="#">REACH报告</a> |
| RoHS   | <a href="#">证书</a> 、 <a href="#">报告</a>                                 |
| 防水测试报告 | <a href="#">证书</a> 、 <a href="#">报告</a>                                 |