REV.	DESCRIPTION	ECN NO.	NAME	DATE



SPECIFICATIONS

Current Rating: 1.5 Amps
Insulation Resistance: 1000MΩ Min
Contact Resistance: 20mΩ Max
Withstanding Voltage: AC 500V
Operation Temperature: -40°to+105°
Contact Material: Brass
Standard: PA6T
Insrlator Material: Polyester(UL 94V-0)
Contact Plating: Gold Flash
Max.Processing Temp: 240°C for30-60seconds
(260°C for 5 seconds)

P/N	PIN	DIM.A	DIM.B
B200UP-ZS01P-PC028	1	0.00	2.00
B200UP-ZS02P-PC028	2	2.00	4.00
B200UP-ZS03P-PC028	3	4.00	6.00
B200UP-ZS04P-PC028	4	6.00	8.00
B200UP-ZS05P-PC028	5	8.00	10.00
B200UP-ZS06P-PC028	6	10.00	12.00
B200UP-ZS07P-PC028	7	12.00	14.00
B200UP-ZS08P-PC028	8	14.00	16.00
B200UP-ZS09P-PC028	9	16.00	18.00
.....	.....	.....	.....
B200UP-ZS40P-PC028	40	(PIN-1)x2.0	(PIN)x2.0







RECOMMEND P.C.B LAYOUT

PCB TOLERANCE:±0.05 (TOP VIEW)

GENERAL TOLERANCE					DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD		BXCONN®
DIM.	TOL.				TITLE: 2.0FH H4.3 2xnPin 180度 W4.5 U型 PC2.8 6T		
x.	±0.30						
x.x	±0.20						
x.xx	±0.10						
GENERAL	ANGLE:				DWG. NO.: B200UP-ZSXP-PC028	CHECKED: MAX	
X.°	±5°						
X.X°	±1°				PART NO.: B200UP-ZSXP-PC028	DRAWN: ELLA	
X.XX°	±0.5°						
		UNIT: mm	SCALE: none	SHEET: 1of 1	DWG. SIZE: A4	LAYER: bxconn	APPROVED: WILL