

版次	变更摘要	日期
0	新产品发行	2021/12/31
1	外形尺寸减小0.40mm并更改材料为通用规格	2022/03/16
2	料号变更	2024/09/26





序号	品名	材质
①	5557双排直针2代WTB胶芯	PA66 UL94V-2 白色
②	5557双排弯针WTB短端子	铜合金/表面镀锡
③	5557双排弯针WTB长端子	铜合金/表面镀锡

技术指标:


1. 温度范围: $-25^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$.
2. 额定电压: 250V AC, DC.
3. 耐电压: 1500V AC/minute.
4. 接触电阻: $\leq 20\text{m}\Omega$.
5. 绝缘电阻: $\geq 1000\text{M}\Omega$.
6. 额定电流: 5A AC, DC.
7. 产品料号:

WB420W2H-***-***-***
NO OF CKT (产品PIN数) 流水码
Plating (电镀方式) Packing (包装方式)
0: 端子全雾锡 R: 不加盖卷装
1: 端子全金 (G/F OVERALL) P: PE袋装
3: 端子全亮锡 B: 盒装
9: 未镀 (None) M: 贴膜

CKT	DIM A	DIM B
1	/	5.40
2	4.20	9.60
3	8.40	13.80
4	12.60	18.00
5	16.80	22.20
6	21.00	26.40
7	25.20	30.60
8	29.40	34.80
9	33.60	39.00
10	37.80	43.20
11	42.00	47.40
12	46.20	51.60



SECTION A-A
SCALE 1:1




适用线路板 (PCB LAYOUT)



一般公差 (TOLERANCE)
X. ± 0.50 .XX ± 1.0
X. ± 0.20 .XXX ± 0.5
ANGLES ± 1°

ZGWD 浙江温达电子有限公司
ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO., LTD

品名 (TITLE)	5557双排弯针WTB 2代	制图 (DR)	陈旭斌
料号 (DWG.NO)	WB420W2H-****-****	校对 (CHKD)	田峰
比例 (SCALE)		审核 (APPD)	黄志明
单位 (UNITS)	mm	张数 (SHEET)	1 OF 2
尺寸 (SIZE)	A4	版本 (REV)	A



一般公差 (TOLERANCE)
X. ±.50 .XX ±.10
X. ±.20 .XXX ±.05
ANGLES ±1°

ZGWD 浙江温达电子有限公司 ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO., LTD			
品名 (TITLE) 5557双排弯针WTB 2代		制图 (DR) 陈旭斌	
料号 (DWG.NO) WB420W2H-****-****		校对 (CHKD) 田峰	
比例 (SCALE)		审核 (APPD) 黄志明	
单位 (UNITS) mm		张数 (SHEET) 2 OF 2	SIZE A4
		REV A	