http://hcdz2017.com/

标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE





3 Pin以上





2 Pin



材料及电镀
1. 螺　　丝：M2.5，钢，镀锌，一字槽
2. 塑件主体：PA66
3. 夹　　子：磷青铜，镀镍
4. 方　　盒：SPCC,镀镍
5. 塑件盖板：PA66

电气性能
额定电压：300V
额定电流：15A
接触电阻：20mΩ（Max）
绝缘电阻：500MΩ\DC500V
耐 电 压：AC2000V\1Min
使用线径：28-14AWG 2.5mm^2

机械性能
温度范围：-40℃ ~ +105℃
瞬时温度：+250℃ ,5秒
扭　　力：0.5Nm(4.43Lbin)
剥线长度：7-8mm

序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注
2	方盒	铁	镀镍	
1	基座	PA66	绿色	

深圳市虹成电子有限公司

品 名 TITLE	接线端子		
料 号 PART NO	HC-JXDZK-5.08-6P-A		
比 列 SCALE	1:1		
单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW	AhYe
张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED	夏操云
版 本 REV	A	批 准 APPROVE	赵亮亮

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)

公差参数 Pcs / Dim	DimP	DimL
2~6P	±0.10	±0.20
7~12P	±0.20	±0.30
13~18P	±0.25	±0.40
19~24P	±0.30	±0.50

未注明公差:
X.xxx ±0.10
X.xx ±0.20
X.x ±0.30

http://hcdz2017.com/