



SPECIFICATIONS

1、Current Rating: 3A AC, DC
2、Voltage Rating: 250V AC, DC
3、Temperatuer Range: -40℃~ +105℃
4、Contact Resistance: 20mΩ Max
5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
7、Material: Wafer LCP UL94-V0
PIN Brass Tin-plated







WITH COVER



Circuit	Part NO.	Dimensions mm		
		A	B	C
2	HC-HA-2ALT	2.50	10.00	7.50
3	HC-HA-3ALT	5.00	12.50	10.00
4	HC-HA-4ALT	7.50	15.00	12.50
5	HC-HA-5ALT	10.00	17.50	15.00
6	HC-HA-6ALT	12.50	20.00	17.50
7	HC-HA-7ALT	15.00	22.50	20.00
8	HC-HA-8ALT	17.50	25.00	22.50
9	HC-HA-9ALT	20.00	27.50	25.00
10	HC-HA-10ALT	22.50	30.00	27.50
11	HC-HA-11ALT	25.00	32.50	30.00
12	HC-HA-12ALT	27.50	35.00	32.50
13	HC-HA-13ALT	30.00	37.50	35.00
14	HC-HA-14ALT	32.50	40.00	37.50
15	HC-HA-15ALT	35.00	42.50	40.00
16	HC-HA-16ALT	37.50	45.00	42.50



Ordering Information

HC-HA - N*** - *

Pin
Type
T=直插
ALT=立贴
AMT=卧贴
Colour
默认=本色
R=红色
L=蓝色
B=黑色
Y=黄色
P=紫色
V=绿色
O=橙色
RW=彩色

序号	图号	名称	材料	数量	附件
3	③	基座	LCP	1	UL94-V0
2	②	焊片	黄铜	2	镀锡
1	①	接触件	黄铜	N	镀锡

序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE
1	初版发行	

GENERL TOLERANCE	
DIM	TOL
X.X	±0.30
X.XX	±0.20
X.XXX	±0.10
Angle	±3.0°

制图 DRAWING	01
审核 CHECK	
批准 APPROVAL	
比例 SCALE	
投影 Projection	

深圳市华灿天禄电子有限公司
ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD

产品名称 TITLE	HA (2.50) 单排 立贴	版本 REV.	A
产品料号 PART NO.	HC-HA-NALT	单位 UNITS	mm
材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1