



零件承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称：001

增益型号：ZE040125TS330MVL6

规格描述：HKH-040 0.6*20.5TS 33uH±10% 立式加套管

日期：2022/1/13

版本：A

增益签核：

制订	审核	核准
夏琳		李万

客户签核：

工程	审核	核准



东莞市增益实业有限公司

地址：东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号

电话：0769-87321000

传真：0769-87891229

物料类型：

磁环电感

日期：

2022/1/13

版本：


A

图 面 规 格 变 更 履 历 表


客户			料号		品名	
客户版本	增益版本	变更内容	日期	制定	审核	核准
	A	初版	2022/1/13	张翔	刘业明	柯文学
	</					

SPECIFICATION

1.DIMENSION (Unit:mm) & SCHEMATIC




实物图



- 注意事项 1 绕线平整。
2 外观清洁, 无锡渣残留。
3 本体需加热缩套管

DIM	A	B	C	D	E			
mm	13.0	13.0	7.0	6.0	8.0			
SPEC	MAX	MAX	MAX	REF	±2.0			

2.SCHEMATIC:(线路图)



3. WINDING TABLE :(绕线结构)

STEP	绕组	起点	终点	材料	圈数	COLOR
1	N1	S	F	0.6mm	20. 5TS REF	



东莞市增益实业有限公司
地址: 东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号
电话: 0769-87321000
传真: 0769-87891229

物料类型:

磁环电感

日期:

2022/1/13

版本:

A

制订

张翔

审核

刘业明

核准

柯文学

SPECIFICATION

4. ELECTRICAL CHARACTERISTIC: TEMPERATURE AT 25°C HUMIDITY AT 65±5% RH

TEST ITEM (测试项目)	TEST CONDITION (测试条件)	TEST WINDING (测试绕组)	RESULT (条件范围)
电感 测试仪器: HP-4284A	1KHZ/0.25V	S---F	33uH±10%
Q值 测试仪器: HP-4284A	1KHZ/0.25V	S---F	
DCR (电阻) 测试仪器: HK-502BC	AT25°C	S---F	30mΩ max
HI-POT TEST (耐压测试) 测试仪器: HY-7110	AC5mA 3 SEC 60HZ		

5. MATARLAL LIST:

NO	ITEM	MTERIAL	MANUFACTURER	UL NO
1	磁芯	HKH-040-125	ZEE/TOHO	
2	铜线	2UEW 155° 本色	PACIFIC	E201757
3	UL套管	102	CHUANGYUAN	E180908



东莞市增益实业有限公司
地址: 东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号
电话: 0769-87321000
传真: 0769-87891229

物料类型:	磁环电感
日期:	2022/1/13
版本:	A

制订	张翔	审核	刘业明	核准	柯文学
----	----	----	-----	----	-----

样品检测成绩表

客户名称:											
规格描述:											
交货数量	抽样数	抽样基准 MIL-STD-105E 检验标准 ☒ 正常 ☐ 加严 ☐ 减严		判定标准		测试环境		分项检查判定			
10PCS	10PCS			主要	次要	温度	湿度	尺寸		外观	
		0.1	0.4	25℃	75%		OK		OK		OK
绝缘电阻DC	COIL TO CORE	V	COIL TO COIL	V	测试仪器 ☐ CH-9053 ☒ HK-502BC ☒ HP-4284A ☐ CH-100 ☐ HY-7110 ☐ HP-42841 ☐ CH-1320 ☒ HK-310 ☐ TF-6815 ☐ HK-1062 ☒ 卡尺						
		MΩ		MΩ							
耐电压AC		SEC		SEC							
		KV		KV							
测试条件	1KHZ/0.25V				外观尺寸 (mm)						
PIN	L(S-F)		DCR(S-F)		A	B	C	D	E	F	G
SPEC	33uH		30mΩ								
±	10%		max								
1	31.5		18.70								
2	32.6		19.20								
3	32.9		18.80								
4	31.6		18.60								
5	31.8		18.90								
6											
7											
8											
9											
10											
X											
R											
备 注:											
 东莞市增益实业有限公司 地址: 东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号 电话: 0769-87321000 传真: 0769-87891229					物料类型:		磁环电感				
					日 期:		2022/1/13				
					版 本:		A				
制订	张翔	审核	刘业明	核准	柯文学						