REV.	EC#	DESCRIPTION	DATE	DRAWN	CHECK	APPROVED
1.00		初版发行				

MUMBER OF PINS	DIM.A	DIM.B
5P	31.68	35.64
4P	23.76	27.72
3P	15.84	19.8
2P	7.92	11.88







技术要求:

1) 材质:见附表;
2) 电镀:见附表;
3) 塑件表面平整、光洁、无毛刺、气泡、烧焦、变形、浇口无拉伤、多料或缺料等不良现象;
4) 端子表面无氧化、电镀不良等现象。

适应基板厚度: 1.2mm~1.6mm
温度范围: -25℃~85℃
额定电压: 250V AC/DC
额定电流: 7A
接触电阻: ≤0.01Ω
绝缘电阻: ≥1000MΩ
耐 压: 1500V AC/minute



PCB LAYOUT

NO.	NAME	QTY	DESCRIPTION
2	PIN	n PCS	材质:黄铜,电镀:镀亮锡60u"MIN
1	Housing	1 PCS	材质:PA6T(UL94V-0),颜色:米色

GENERAL TOLERANCES			
DIM	TOL	DIM	DEG
X.		X°.	±3.00°
X.X	±0.35	X.X°	±2.00°
X.XX	±0.25	X.XX°	±1.00°
X.XXX	±0.15	X.XXX°	

深圳市韩下电子有限公司

DRAW:	黄彬	2020.8.24	TITLE: 针座	DRAW NAME: HX-VH3.96-5-3PZZ-M	
DESIGN:					
CHECK:	张伟	2020.8.24	SERIES: 1501 SERIES	DRAW NO.	
APPROVED	罗小春	2020.8.24	P/N:	UNIT: mm	SHEET: 1/1
CUSTOMER DRAWING			REV. 1.00	SCALE N/A	

深圳市韩下电子有限公司