客户确认	
日　期	



注意事项：

1. 两端剥芯线皮2.5±0.5mm，打压端子,并按图示穿壳
2. 端子拉力须大于2.2Kg/F
3. 线材须套PVC套管
4. 成品100%测试打点,导通阻抗小于2Ω，无短路，断路，错位等不良。
5. SM公母壳插拔力:插入力不大于8N/孔,拔出力不小于3N/孔。

接点表：

H1	颜色	H2
1	黑	1
2	白	2
3	橙	3
4	绿	4
5	紫	5
6	灰	6
	/	7
	/	8

序号	材 料 规 格	用量	单位	代码
8	固定器 XHD-8RSTB 棕红色（可叠加）	1	PCS	/
7	SM公壳固定器(SM-6PST) 棕红色（可叠加）	1	PCS	/
6	PVC套管 Ø6.0 *170MM 黑色 300V 105° C	1	PCS	/
5	2501T(XH-T)	6	PCS	/
4	XHD-8P 白色 Pitch:2.5mm	1	PCS	/
3	UL1007#26 黑/白/橙/绿/紫/灰	各213	mm	/
2	2507T 母端子	6	PCS	/
1	2507H-6P 红色 Pitch:2.5mm (SM-6P 公)	1	PCS	/

核准：	日期：	深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRYCO.,LTD
业务：	日期：	品名规格：2H/2507H-6P+XHD-8P+UL1007#26 L=200mm
制图：L.YUN	日期：2021-11-03	客户料号 /
		单位 mm　比例 /
		图纸编号 S007220431-ZD　版本 A