客户确认	
日　期	



注意事项：

1. 两端剥芯线皮2.5±0.5mm，打压端子,并按图示穿壳
2. 端子拉力须大于2.0Kg/F
3. 线材须套PVC套管
4. 成品100%测试打点.
5. 导通阻抗小于2欧姆,无短路,断路,错位等不良。
6. SM公母壳插拔力:插入力不大于8N/孔,拔出力不小于3N/孔。

接点表：

H1	颜色	H2
1	黑	1
2	白	2
3	橙	3
4	绿	4
5	紫	5
6	灰	6
	/	7

序号	材 料 规 格	用量	单位	代码
8	固定器 XHD-7RSTB 棕红色（可叠加）	1	PCS	/
7	2507H-6P 公壳固定器 红 (SM-6PST红色锁片)	1	PCS	/
6	PVC套管 ∮6.0 300V 105度 黑色 偏软 L=170MM	1	PCS	/
5	2501T(XH-T)	6	PCS	/
4	XHD-7P 带扣 白色	1	PCS	/
3	UL1007#26 黑/白/橙/绿/紫/灰	各213	mm	/
2	2507T 母端子	6	PCS	/
1	2507H-6P 公壳 红色 (SM-6P 胶壳)	1	PCS	/

核准：	日期：	Ckmtw 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRYCO.,LTD
业务：	日期：	品名规格：2H/2507H-6P红色+XHD-7P+UL1007#26 L=200mm
制图：L.YUN	日期：2022-07-18	客户料号 /
		单位 mm　比例 /
		图纸编号 S007220491-ZD　版本 A